

Philips
Lecteur/enregistreur de
DVD disque dur

250 Go

HDR3810



Le centre multimédia conçu pour tous vos loisirs

grâce au juke-box multimédia sur disque dur

Le contrôle à distance de votre téléviseur n'a jamais été aussi complet. Avec Pause Live TV, Instant Replay et FlexTime, vous pouvez regarder vos émissions favorites à tout moment, sans en rater une miette.

À la pointe du plaisir télévisuel

- FlexTime pour regarder le début tout en enregistrant la fin
- Instant Replay pour revivre un moment fort d'une émission en direct

Enregistre et lit vos films et votre musique

- Faites une pause pendant l'émission avec une seule touche

Facile à utiliser

- Le juke-box multimédia avec disque dur accueille films, musique et photos
- Guide TV électronique à l'écran GUIDE Plus+
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande

Connectez-vous à plusieurs sources

- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB

La vidéo prend vie

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

PHILIPS

Points forts

Juke-box multimédia avec disque dur

Créez votre propre juke-box multimédia numérique directement dans votre salon. Transférez des fichiers MP3, WMA, MPEG2, DivX, DivX Ultra, Xvid, JPEG et HD JPEG rapidement et facilement sur le disque dur intégré de votre lecteur/enregistreur à partir de clés USB, de lecteurs multimédias portables, d'appareils photo numériques et même de certains appareils audio/vidéo. Écoutez votre musique et regardez vos films et photos préférés sur votre téléviseur ou votre Home Cinéma à tout moment. Les combinaisons sont multiples et votre plaisir sans fin.

FlexTime

Grâce à FlexTime, vous avez la possibilité de visionner le début d'un programme alors que celui-ci est toujours en cours d'enregistrement. Cette technique est basée

sur la vitesse extrême d'un disque dur. Vous pouvez également visionner un programme différent depuis le disque dur pendant qu'un autre programme est en cours d'enregistrement.

Guide TV à l'écran GUIDE Plus+

GUIDE Plus+ est un guide électronique de programmes permettant de consulter les programmes des jours à venir et de programmer un enregistrement sur le lecteur/enregistreur de DVD en appuyant sur un bouton.

Pause Live TV d'une seule touche

Maîtrisez le temps avec Pause Live TV. Dès la mise en route de votre appareil, l'émission est enregistrée dans la mémoire tampon. Vous pouvez ainsi mettre en pause, revoir ou enregistrer l'émission, à volonté. Lorsque vous devez vous absenter, appuyez sur un bouton et

retrouvez votre émission là où vous l'aviez laissée.

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.



Caractéristiques

Image/affichage

- Convertisseur N/A: 10 bits, 54 MHz
- Convertisseur A/N: 10 bits, 54 MHz

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
- Convertisseur A/N: 24 bits, 96 kHz

Enregistrement vidéo

- Système d'enregistrement: PAL
- Formats de compression: MPEG-2
- Modes d'enregistrement: Haute qualité (HQ), Lecture standard (SP), Lecture standard plus (SPP), Lecture longue durée (LP), Lecture étendue (EP), Lecture très longue durée (SLP)
- Compression audio: Dolby Digital
- Support d'enregistrement: DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, HDD
- Enregistrement - améliorations: Division, Effacement, Enreg. avec une seule touche, Enregistrement du nom du programme, Enregistrement du nom de la station

Lecture vidéo

- Support de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, DVD+R DL, DVD-R DL, Clé USB
- Formats de compression: MPEG-2, MPEG-1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

Lecture audio

- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé USB, CD-WMA
- Format de compression: Dolby Digital, MP3, MPEG-2 multicanal, PCM, WMA

Lecture de photos

- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Clé USB, Picture CD Kodak
- Format de compression d'image: JPEG, Photos numériques au format JPEG
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture MP3, Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 250 ANG
- Enregistrement HDD - améliorations: Instant Replay, Pause Live TV, FlexTime, Instant Jump, Mémoire tampon
- Capacité du juke-box multimédia avec DD: jusqu'à 62 films au format DivX, 12 500 chansons ou

- 15 000 photos
- capacité d'enregistrement vidéo du lecteur HDD: 230 h

Tuner/Réception/Transmission

- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée i.LINK DV IEEE 1394, 4 broches, USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Entrée antenne RF / sortie TV, Sortie S-Vidéo, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Sortie HDMI, Entrée audio analogique G/D, Entrée vidéo composite (CVBS), G-LINK, Péritel 2 (entrée CVBS)

Praticité

- Prog./minuterie - améliorations: Enregistrement quotidien/hebdomadaire, Minuterie manuelle, Enregistrement instantané, ShowView, Enregistrement VPS/PDC
- Nb d'enregistrements programmables: 30
- Juke-box multimédia avec disque dur: DivX, Photos numériques au format JPEG, MP3, WMA
- Guide électronique de programmes: Guide TV à l'écran
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, Activation du mode veille d'une seule pression sur un bouton

Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
- Consommation électrique: 28 W
- Consommation en veille: 2 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'antenne, Guide de mise en route, Télécommande, Mode d'emploi, 2 piles AAA, Câble péritel, Livret de garantie, Blaster infrarouge

Dimensions

- Poids (emballage compris): 6 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x D): 560 x 126 x 398 mm
- Dimensions du produit (l x P x H): 435 x 340 x 43 mm
- Poids du produit: 3,5 kg

Caractéristiques environnementales

- Design écologique



Date de publication
2014-02-19

Version: 4.0.8

12 NC: 8670 000 35861
EAN: 87 12581 38570 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com