

Philips  
採用 FlexTime 與 i.LINK  
數位輸入的 DVD 錄影機  
/ 硬碟

HDRW720



## DVD 錄影機 / 硬碟

記錄當下，永久保存

隨心所欲錄製任何事物，不擔心沒地方儲存。用數位品質耐久的 DVD，留存您的珍貴回憶

### 完美的錄影方案

- 可以在 120 GB 硬碟上錄製超過 120 小時的電視節目
- 從 HDD 以 20 倍速高速備份成 DVD
- 「暫停即時電視轉播」讓您能休息片刻，不必擔心錯過精彩鏡頭
- 利用「立即重播」，只須一個按鈕動作，即可重現現場節目的精彩片段。
- 利用「時光凝結」可在錄製結尾的同時觀賞開頭

### 電視錄影真簡單！

- TV Guide On Screen 提供點按電視錄影功能
- Channel Blaster 可透過 DVD 數位錄影機控制外部頻道

### 把最美好的回憶保留在 DVD 中

- 智慧章節規劃透過 i.LINK 以場景為依據的章節標記
- i.LINK 數位輸入，讓數位攝影機影片輸入更完美

### 分享您最喜愛的錄影和音樂錄音

- DVD+RW 擁有最高相容性，讓你享受最多功能
- 不論什麼錄製模式都相容

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 規格

## 畫面 / 顯示

- A/D 轉換: 9 位元, 27 MHz
- D/A 轉換: 10 位元, 54 MHz

## 音效

- A/D 轉換: 24 位元, 96 kHz
- 串音 (1kHz): 105 dB
- D/A 轉換: 24 位元, 96 kHz
- 動態範圍 (1kHz): 90 dB
- 訊號 / 雜訊比: 105

## 視訊播放功能

- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW ( 視訊模式 ), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, SVCD, VCD
- 光碟播放模式: A-B 重複播放, 重複播放章節, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, Framestep 快轉, 暫停, PBC, 恢復播放, 向前 / 向後搜尋, 隨機播放, 慢動作, 重複播放曲目, 縮放
- DVD 分區: I
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- 視訊功能強化: DCDi, 循序掃描

## 影片錄製

- 音訊壓縮: Dolby Digital
- 壓縮格式: MPEG2
- DVD 提供最長錄影時間: 8 hr
- 錄影強化功能: 插入章節標示物, 分割, 清除, 手動標示章節, 單鍵錄製 (OTR), 節目名稱錄製, 安全錄製, 選單式索引畫面, 台號錄製
- 錄影模式: M1: 60 分鐘, M2: 120 分鐘, M2x: 150 分鐘, M3: 180 分鐘, M4: 240 分鐘, M6: 360 分鐘, M8: 480 分鐘
- 錄影系統: NTSC, PAL

## 音效播放

- CD 播放功能強化: 簡介瀏覽 (Introsan), 下一首 / 前一首曲目, 重複播放, 隨機歌曲播放 (Shuffle)
- 壓縮格式: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 多聲道, PCM
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式: 快速快轉/倒帶, 搜尋下一張/前一張專輯, 搜尋下一首 / 前一首曲目
- 支援的檔案系統: ISO-9660
- ID3-tag 支援: 是
- 載入器類型: 自動化, 唱盤
- MP3 取樣頻率: 32, 44.1, 48 kHz

## 儲存媒體

- 特別的硬碟技術: 暫停 Live TV, 同步錄音 & 播放
- 硬碟容量: 120 GB
- HDD 硬碟錄影增功能: 快速選曲 (Instant Jump), 快速重新播放, 暫錄記憶功能, 時間狀態列
- 複製 HDD 硬碟內容到 DVD: 高速 (直接複製)
- HDD 硬碟錄影容量: 192 hr
- 錄音媒體: DVD+R, DVD+RW
- 錄製速度: DVD+R 以 M8 模式最高達 20 倍

## 調諧器 / 接收 / 傳輸

- 天線輸入: 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 電視系統: NTSC
- 視訊播放功能: NTSC, PAL, SECAM

## 連線

- 前方 / 側邊接頭: 音訊輸入左 / 右, i.LINK DV 輸入端子 (IEEE1394, 4-pin), S 端子輸入, 視訊輸入
- 其他連接: 類比音訊輸出左 / 右, 天線, Component 視訊 (YPbPr) 輸出, 交錯式色差視訊輸出, 色差視訊輸出循序, Composite 視訊 (CVBS) 輸入, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, 數位光纖輸出, 紅外線滑鼠 (IR mouse)

## 方便

- 兒童保護: 防誤關機 (Child Lock), 父母監控鎖定
- 羅盤式圖形使用者介面: HDD 組件有, DVD+RW 無
- 增加便利性: 字幕關閉 (類比), 電子式節目指南, 功能表語言, Vchip 與保護鎖
- 光碟庫: 多達 9000 首曲目, 多達 999 片光碟
- 顯示類型: FTD
- 防摔保護: 91 cm
- 安裝容易: 自動安裝, 自動頻道安裝 (ACI), 自動選台系統 (ATS)
- 輕鬆體驗: 示範模式
- 電子節目指南: 自動連續錄影 (Automatic Series Recording), 螢幕顯示電視指南
- 前置控制器: 游標鍵上 / 下 / 左 / 右, FF/NEXT, 指南, HDD, OK, 開啓 / 關閉, 播放, 錄音, RWD/PREV, 停止
- 語言支援: tbc
- 螢幕顯示語言: 英文, 法文, 西班牙文
- 預設頻道: 181
- 可程式化事件: 12
- 設定階段: 12 月份
- 設定 / 定時器強化功能: 每日 / 每週重複播放清單, 手動設定計時器, 單鍵錄音, VCR Plus+, 紅外線纜線盒控制 (IR Cable Box Control)
- 遙控器: 多品牌
- 遙控器: Zappa+
- 遙控器類型: RC19046008

## 配件

- 內含配件: AC 電源線, 音訊線, 遙控器電池, 空白 DVD+RW 光碟, 同軸數位音訊纜線, 同軸 RF 天線纜線, 紅外線延長線 (IR extender cable), 快速入門指南, 遙控器, S-video 纜線, 使用者手冊, 視訊線, YPbPr component 視訊纜線
- 內含電池: 2 枚長效三號 (AA) 電池
- 使用者指南 (印刷版): 是
- 快速入門指南: 是
- 註冊卡: 無
- 遙控器: Zappa+
- 保證卡: 北美版

## 環保規格

- 包裝材料: 紙箱
- 此使用手冊為再生紙製造: 是

## 尺寸

- 紙箱尺寸 (寬 x 深 x 高) 吋: 22.4 x 16.5 x 7.2
- 紙箱規格 (寬 x 高 x 長): 570 x 420 x 182 公釐
- 彩色外殼: 標準銀色
- 品大小 (寬 x 深 x 高) 吋: 17.1 x 13.2 x 3.0
- 產品規格 (寬 x 深 x 高): 435 x 335 x 76 公釐
- 產品重量: 000 kg
- 產品重量 (磅): 000

- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 產品含包裝重量: 8 kg

## 電源

- 耗電量: 30 W
- 電源: 110V, 60Hz
- 待機耗電量: 3



發行日期 2007-02-20

版本: 2.0

12 NC: 8622 810 11658  
UPC: 0 37849 94670 1© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com



## 產品特點

### 120 GB 硬碟

#### 高速備份：20 倍速

高速備份讓您快速把音樂從硬碟複製到 DVD。節目存入硬碟後，便可用最高速度寫入 DVD+R/RW。

#### 暫停即時電視轉播

當您按暫停鍵時，內建的大型記憶體就會記錄您正在觀賞的節目。當您想要繼續收看，節目就會從您按「暫停」的瞬間片段繼續播放，就像在觀看現場直播一樣。

#### 即時重播

有了「立即重播」功能，只要按下一個按鈕，您就可以完全掌控精彩的電視片段，並享受之前的精彩電視節目，例如電影片段或足球賽。硬碟可以在重播片段的同時，繼續錄製電視節目。

#### 時光凝結

由於硬碟速度極快，因此您可以透過「時光凝結」功能，一邊錄影節目一邊觀賞。您也可以錄製節目時，觀看硬碟內另一個節目。

#### 螢幕顯示電視指南

TV Guide On Screen 是一個互動式節目表 – 這個免費的螢幕電視節目表會顯示今後幾天的電視節目，而且您只需按一個按鍵，即可設定 DVD 數位錄影機的定時器。

#### Channel Blaster

Channel Blaster 是一個配件，讓 DVD 數位錄影機可以控制有線電視接收器。它可以傳送紅外線遙控命令，開啓電視機上盒並選擇正確的頻道。

#### 智慧章節規劃

智慧章節規劃會檢測原始 DV 內容中的場景資訊(時間/日期變更)，確保 DVD 副本的章節能正確排列。

#### i.LINK 數位輸入

i.LINK 又稱為 IEEE 1394 和 FireWire，是連接數位視訊設備的全球標準，適用於數位家庭影像設備(如 DV 和 D8 攝影機)及 PC。i.LINK 技術用單一纜線即可傳輸所有影音訊號，十分便利。使用 i.LINK 數位視訊輸入，您可以在複製家庭影片時，保有原來的數位影像品質。

#### DVD+RW 擁有最高相容性

相容於所有錄製模式

