

PHILIPS

miniRITE T R

HER9012DG



El dispositivo de audición recargable con receptor en el oído

Energía para todo el día

Con una batería recargable integrada y un sistema de carga sin contacto, Philips HearLink le ofrece la nueva comodidad de la capacidad de recarga. Disfrute de energía durante todo el día, incluidos la transmisión desde dispositivos inteligentes y un breve período de recarga.

Tecnología SoundMap

- Control de ruido de SoundMap
- Amplificación SoundMap
- Eliminador de respuestas de SoundMap

Tecnología SoundTie

- Fabricado para iPhone®, iPad®, iPod®
- Accesorios inalámbricos
- Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz

Destacados

Fabricado para iPhone®, iPad®, iPod®



Philips HearLink se fabricó para dispositivos de audición de iPhone®, iPad®, iPod touch®. Transmite el sonido de estos dispositivos directamente a los dispositivos de audición Philips HearLink.

Amplificación SoundMap




Un esquema de compresión avanzado con estimación de ruido incorporada mejora la claridad y la audición de todos los sonidos que se está perdiendo, incluso el habla.

Eliminador de respuestas de SoundMap



Un cancelador de respuestas innovador que es lo suficientemente rápido como para detectar y contrarrestar la acumulación temprana de respuestas acústicas.

Control de ruido de SoundMap



Una estimación de ruido de micrófono doble única separa con exactitud el ruido del habla. Si bien se reduce el ruido de fondo, puede entender lo que se dice en entornos ruidosos.

Accesorios inalámbricos



La tecnología SoundTie lo conecta con sus amigos y familiares que se encuentran en lugares lejanos, además de su música y entretenimiento favoritos. Conecte sus llamadas desde su teléfono inteligente Android™ a través de Philips AudioClip o transmita el sonido de sus televisores y sistemas de sonido superiores a través del adaptador para TV de Philips. Adicionalmente, utilice el control remoto de Philips o la aplicación Philips HearLink para cambiar discretamente el volumen y el programa del dispositivo de audición.

Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz



El Bluetooth® de 2,4 GHz y baja energía permite la conexión inalámbrica directa con los dispositivos de conectividad modernos.

Especificaciones

Descripción del producto

Botón de doble pulsación: Cambio de volumen y programa, silencio, modo avión

Telebobina: Disponible

Parlantes miniFit: Cuatro opciones con distintos auriculares

Revestimiento: Hidrofóbico

Clasificación IP: IP68

Bluetooth®: BLE de 2,4 GHz

NFMI: Disponible

Capacidad de recarga

Tiempo de funcionamiento: Hasta 24,7 horas (según el uso)

Tiempo de carga: Tres horas para una carga completa

Tipo de batería: Iones de litio

