

PHILIPS

miniRITE T R

HER9012DG



La prothèse auditive intra-auriculaire rechargeable

Une journée complète d'autonomie

Avec sa batterie rechargeable intégrée et son système de charge sans contact, Philips HearLink offre tout le confort moderne de la recharge. Profitez d'une journée complète d'autonomie, écoutez des morceaux depuis un téléphone et bénéficiez d'une charge rapide.

Technologie SoundMap

- Contrôle du bruit Soundmap
- Amplification Soundmap
- Anti-larsen SoundMap

Technologie SoundTie

- Conçu pour iPhone®, iPad® et iPod®
- Accessoires sans fil
- Technologie sans fil de 2,4 GHz

Points forts

Conçu pour iPhone®, iPad® et iPod®



Les appareils auditifs Philips HearLink sont conçus pour iPhone®, iPad® et iPod touch®. Ils diffusent les sons de ces appareils directement dans vos prothèses auditives Philips HearLink.

Amplification Soundmap




Un schéma de compression avancé avec un mitigeur de bruit intégré améliore la clarté et l'audibilité, pour que vous ne manquiez aucun son ni aucun mot.

Anti-larsen SoundMap



Un anti-larsen révolutionnaire qui est assez rapide pour détecter et contrecarrer l'accumulation précoce de rétroaction acoustique.

Contrôle du bruit Soundmap



Un mitigeur de bruit unique à deux microphones sépare avec précision le bruit de la parole. Les bruits de fond sont réduits, vous permettant ainsi de mieux entendre ce que dit votre interlocuteur dans les environnements bruyants.

Accessoires sans fil



La technologie SoundTie vous permet de vous connecter à vos amis et à votre famille loin de vous, ainsi qu'à votre musique et vos divertissements préférés. Connectez vos appels depuis votre smartphone Android™ via l'AudioClip Philips, ou diffusez le son de vos systèmes audio et téléviseurs haut de gamme via l'adaptateur TV Philips. De plus, vous pouvez utiliser la télécommande Philips ou l'application Philips HearLink pour modifier le volume et le programme de votre prothèse auditive, en toute discrétion.

Technologie sans fil de 2,4 GHz



La technologie Bluetooth® 2,4 GHz à faible consommation d'énergie permet une connexion sans fil directe aux appareils à connectivité moderne.

Caractéristiques

Description du produit

Double bouton-poussoir: Modification du volume et des programmes, désactivation du son, mode avion

Technologie Telecoil: Disponible

Haut-parleurs miniFit: 4 options avec différentes oreillettes

Revêtement: Hydrophobe

Indice IP: IP68

Bluetooth®: Bluetooth® 2,4 GHz

NFMI: Disponible

Recharge

Autonomie: Jusqu'à 24,7 heures (selon l'utilisation)

Temps de charge: 3 heures pour une charge complète

Type de batterie: Lithium-ion

