

PHILIPS

miniRITE T R

HER9012DG



Apparecchio acustico ricaricabile con ricevitore in ear

Un'intera giornata di autonomia

Con una batteria ricaricabile integrata e un sistema di ricarica senza contatto, Philips HearLink offre una modalità di ricarica moderna e pratica. Goditi un'intera giornata di autonomia, con streaming da dispositivi smart e tempi brevi per la ricarica inclusi.

Tecnologia SoundMap

- Controllo del rumore SoundMap
- Amplificazione SoundMap
- Eliminazione del feedback SoundMap

Tecnologia SoundTie

- Realizzata per iPhone®, iPad®, iPod®
- Accessori wireless
- Tecnologia wireless a 2,4 GHz

In evidenza

Realizzata per iPhone®, iPad®, iPod®



Gli apparecchi acustici Philips HearLink sono realizzati per iPhone®, iPad®, iPod touch®. L'audio da questi dispositivi viene riprodotto in streaming direttamente negli apparecchi acustici Philips HearLink.

Amplificazione SoundMap




Un formato di compressione avanzato con valutazione del rumore integrata ottimizza la nitidezza e l'udibilità di tutti i suoni che senti con difficoltà, compresa la voce.

Eliminazione del feedback SoundMap



Un rivoluzionario sistema di eliminazione del feedback che rileva e contrasta rapidamente l'accumulo iniziale del feedback acustico.

Controllo del rumore SoundMap



Un'esclusiva valutazione del rumore con doppio microfono separa accuratamente il rumore dalle voci. Grazie alla riduzione dei rumori di fondo, puoi comprendere meglio le conversazioni in ambienti rumorosi.

Accessori wireless



La tecnologia SoundTie ti permette di connetterti con amici e familiari lontani e di ascoltare la musica e l'intrattenimento che ami. Collega le chiamate dallo smartphone Android™ tramite Philips AudioClip. Oppure riproduci in streaming l'audio dai sistemi audio e dai TV di qualità superiore tramite l'adattatore TV Philips. Infine utilizza il telecomando Philips o l'applicazione Philips HearLink per modificare con discrezione il volume e il programma dell'apparecchio acustico.

Tecnologia wireless a 2,4 GHz



Il Bluetooth® a basso consumo energetico da 2,4 GHz consente la connessione wireless diretta ai moderni dispositivi di connettività.

Specifiche

Descrizione del prodotto

Pulsante a doppia pressione: Modifica del volume e del programma, esclusione microfono, modalità aereo

Telecoil: disponibile

Altoparlanti miniFit: 4 opzioni con diversi auricolari

Rivestimento: idrorepellente

Protezione IP: IP68

Bluetooth®: 2,4GHz BLE

NFMI: disponibile

Ricaricabilità

Ore di autonomia: Fino a 24,7 ore (a seconda dell'utilizzo)

Tempo di carica: 3 ore per una ricarica completa

Tipo di batteria: Ioni di litio

