

PHILIPS

EnergyLight



HF3308



Ricaricati di energia

come in un giorno d'estate

Speciale lampada che offre luce ed energia in qualsiasi stagione e che si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni.

30 minuti al giorno per ricaricarsi

- Lampade EnergyLight Philips originali

Facile da spostare in base alle esigenze personali

- Angolo regolabile

Sicura


- Protezione UV

Effetti benefici garantiti

- In conformità alla Direttiva Dispositivi Medici

In evidenza

Lampade EnergyLight Philips originali



Il sistema EnergyLight è dotato di lampade EnergyLight Philips originali in grado di produrre tutta l'intensità e la qualità dei raggi di luce naturale. In effetti, è in grado di produrre fino a 10.000 lux senza bagliori o luccichii. Prova EnergyLight per soli 30 minuti al giorno (anche non consecutivi) a una intensità di 10.000 lux e noterai un miglioramento nel tuo livello energetico e forma psicologica dopo soli 5 giorni.

Angolo regolabile



Questo apparecchio può essere posizionato con vari angoli secondo le esigenze.

Protezione UV



EnergyLight utilizza l'intera gamma di luce naturale in conformità agli standard di sicurezza europei. Grazie alla protezione con filtro UV, EnergyLight è garanzia di sicurezza al 100%.

In conformità alla Direttiva Dispositivi Medici



Questo dispositivo assicura effetti benefici alla salute in conformità alla Direttiva Dispositivi Medici.

Specifiche

Specifiche tecniche

Alimentazione: 72 W
 Tensione: 220/230
 Frequenza: 50/60 Hz
 Tipo di lampade: Philips EnergyLight 2 PL-L 36W
 Durata delle lampade: 10.000
 Tipo di regolatore: HF-K 236TLD (alta frequenza)
 Regolatore di frequenza: 42.000 kHz
 Isolamento: Classe II (doppio isolamento)
 Lunghezza cavo: 3 m

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 33 x 57 x 18 (L x A x P) cm
 Peso del prodotto: 3,5 Kg
 Dimensioni scatola F (= scatola A): 36 x 62,2 x 21,5 (L x A x P) cm
 Peso scatola F (= scatola A): 4,4 Kg
 Quantità in euro: 30 (Regno Unito 39) pz.

Dati logistici

Codice CTV: 884330801000
 Paese di origine: Germania

Sicurezza

Protezione UV: massima protezione grazie al filtro UV
 Senza sfarfallio: regolatore di frequenza contro i disturbi
 Con certificazione Cenelec

Facile da usare

Protocollo utente sul prodotto: Indica la durata consigliata a certe distanze
 Pulsante on/off

30 minuti al giorno per avere più energia

Philips EnergyLight originale: lampade: 10.000 lux a 20 cm, 2.500 lux a 60 cm

Posizionamento facile

Angolo regolabile: 20 gradi
 Dimensioni ridotte: 18x33 (PxL) cm

Indicatore di soddisfazione

94% di clienti soddisfatti

Apparecchio Medicale

Effetti benefici garantiti

