

PHILIPS

lampe de
photothérapie

goLITE BLU



HF3321/60



Sentez-vous plus énergique

De l'énergie pour toute la journée, par un procédé naturel

Compacte et portable, la lampe goLITE BLU de Philips émet une douce lumière bleue aussi agréable qu'un ciel d'été. Ce mode de thérapie par la lumière aide à vous sentir plus énergique tout au long de la journée et à combattre la dépression saisonnière.

Redonne de l'énergie et combat la dépression saisonnière

- Diffuse de la lumière aussi bleue qu'un beau ciel ensoleillé
- Aide à minimiser les symptômes de la dépression saisonnière
- Aide à faire le plein d'énergie

Pratique et facile à utiliser

- Utilisez-la de 15 à 45 minutes par jour en ressentir les résultats.
- Commande simple du minuteur et du variateur d'intensité
- DEL très longue durée
- Lumière bleue dépourvue d'UV

Bienfaits éprouvés

- Regain d'énergie prouvé par des recherches indépendantes menées auprès des utilisateurs
- Efficacité éprouvée en clinique*
- 100 ans d'expertise de Philips dans les technologies de la lumière



asimpleswitch.com

Caractéristiques

Lumière bleue naturelle




La lampe de photothérapie goLITE BLU diffuse une lumière bleue très pure caractéristique des belles journées d'été. Absorbée par des récepteurs spéciaux dans les yeux, elle vous aide à faire le plein d'énergie lorsque vous en avez besoin.

Combat la dépression saisonnière



Dans les pays où les hivers sont longs, de nombreuses personnes se sentent moins énergiques et de moins bonne humeur à cause du manque de lumière. C'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière qui apparaît habituellement à l'automne et peut durer plusieurs semaines. La lampe goLITE BLU de Philips est une façon simple et naturelle de soulager ces symptômes et de vous sentir aussi bien qu'en été.

Aide à faire le plein d'énergie



Si vous faites partie de ceux qui mènent une vie très active et que vous vous efforcez d'être aussi dynamique dans votre vie professionnelle que dans votre vie privée, il vous arrive peut-être d'avoir des coups de barre au cours de la journée. Rassurez-vous,


vous pouvez utiliser la lampe goLITE BLU Energy Light à tout moment pour refaire le plein d'énergie de façon tout à fait naturelle.

Utilisation de 15 à 45 minutes par jour



Installez la lampe goLITE BLU dans votre champ de vision sans être obligé de la fixer directement. Une utilisation quotidienne d'au moins 15 minutes contribue à vous mettre de bonne humeur et à vous donner de l'énergie quand vous en avez besoin. Elle peut bien sûr être utilisée plus longtemps sans danger. Par ailleurs son utilisation régulière le matin en hiver aide à lutter contre les symptômes de la dépression saisonnière.

Minuteur et variateur conviviaux



Réglez le minuteur sur la durée qui vous convient (15, 30, 45 ou 60 minutes) et choisissez un niveau de luminosité parmi les trois aux choix.

DEL longue durée



Les voyants DEL longue durée de la lampe goLITE BLU Energy Light peuvent être utilisés pendant 50 ans à raison de 30 minutes par jour sans perdre en efficacité.

Sans UV



La lumière bleue pure contribue à vous apporter la même énergie que lors d'une belle journée... sans les rayons UV néfastes du soleil.

Éprouvée en clinique*



Son efficacité à lutter contre la dépression saisonnière et à redonner de l'énergie a été éprouvée en clinique*.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Le bien-être par la lumière

Aide à combattre la dépression saisonnière
Aide à refaire le plein d'énergie
Aide à rester en éveil

Lumière agréable

Lumière bleue spécifique
Variateur d'intensité lumineuse: Oui,
3 niveaux
Propriétés optiques de diffusion évoluées
Champ de traitement vaste

Facile à utiliser

Bouton marche/arrêt
Minuterie de traitement: 15, 30, 45 ou 60 min

Portative

Conception petite et compacte
Utilisation filaire seulement

Sécurité

Sans UV: Aucun rayonnement UV ou
rayonnement UV proche
Conformité IEC 60601-1 Ed. 3
cULus

Fiche technique

Alimentation: 5,4 W
Tension: 100-240 V
Fréquence: 50/60 Hz
Isolation: Classe II (double isolation)

Type de lampes: DEL

Durée de vie des lampes: 10 000 heure(s)
Longueur du cordon: 180 cm

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 14 x 14 x 2,5 cm
Poids de l'appareil: 0,3 kg
Dimensions de la boîte (L x H x P):
17 x 18 x 10,5 cm
Poids de la boîte: 0,5 kg
Carton grand format: 2

Données logistiques

Pays d'origine: Chine
Code CTV: 884332160

