

# PHILIPS

## Éveil Lumière

HF3471/01



## Réveillez-vous naturellement

De la lumière pour vous réveiller progressivement

L'Éveil Lumière utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller naturellement et en douceur et vous garantir de commencer la journée du bon pied. Finis les réveils difficiles !

### **Lumière et son augmentent progressivement pour un réveil agréable**

- La lumière augmente progressivement pour un réveil en douceur
- Jusqu'à 250 lux, pour un réveil naturel
- Un choix de 3 sons naturels et agréables pour le réveil

### **Endormez-vous naturellement**

- Endormez-vous avec l'atténuation progressive de la lumière et du son

### **Facile à utiliser**

- Peut servir de lampe de chevet pour lire confortablement
- Lampe halogène remplaçable

### **Efficacité prouvée**

- Des études montrent que les utilisateurs se lèvent plus facilement le matin
- Sensation au réveil plus agréable cliniquement prouvée
- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse

## Points forts

### La lumière vous réveille progressivement



L'intensité lumineuse de l'Éveil Lumière augmente progressivement pendant les 30 minutes précédant votre heure de réveil programmée. Lorsqu'elle atteint vos yeux, elle augmente le niveau d'énergie de votre corps, le préparant en douceur au réveil, qui devient beaucoup plus agréable.

### Intensité lumineuse de 250 lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 250 lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.

### 3 sons naturels pour le réveil



À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez un son naturel ou la station de radio que vous avez choisie. Le son démarre


doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume que vous avez sélectionné. Vous avez le choix entre trois sons : le chant matinal des oiseaux, un bip sonore ou des carillons dans le vent. Leur volume augmente progressivement, pour un réveil plus agréable et paisible.

### Endormez-vous naturellement




La lumière et le son s'estompent progressivement pour vous aider à vous endormir. Vous pouvez définir la durée du simulateur de crépuscule.

### Lampe de chevet



Les 20 niveaux d'intensité lumineuse vous permettent d'utiliser le produit comme lampe de chevet

### Lampe halogène remplaçable



L'Éveil Lumière utilise une lampe halogène remplaçable pour simuler un lever de soleil naturel.

### Études indépendantes



Des études indépendantes\* montrent que 8 utilisateurs de l'Éveil Lumière sur 10 se lèvent plus facilement le matin. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011 ; n=209

### Cliniquement prouvé



Il a été cliniquement prouvé que la lumière améliorerait la qualité du réveil.

### Expertise Philips



Un produit conçu par Philips, fort de plus d'un siècle d'expertise en matière de luminothérapie.

# Caractéristiques

## La lumière, source de bien-être

Réveillez-vous en douceur  
Augmentez votre niveau de vigilance  
Endormez-vous naturellement

## Lumière agréable

Simulation d'aube: 30 minutes  
Réglages de luminosité: 20  
Simulateur de crépuscule: 15 min, 30 min,  
45 min, 60 min, 90 min, réglable  
Variateur d'intensité lumineuse: Oui,  
20 niveaux  
Intensité lumineuse: 0 - 250 lux à 40 - 50 cm  
Lampe remplaçable

## Sécurité et réglementation

Ne convient pas à un éclairage général  
Réveillez-vous grâce à la lumière  
Sans UV: Sans UV

## Son

Radio FM numérique  
Nombre de sons pour le réveil: 3

## Facile à utiliser

Contrôle de la luminosité de l'affichage:  
4 réglages  
Bouton marche/arrêt  
Nombre d'alarmes: 1  
Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)  
Type de répétition de l'alarme: Bouton de  
répétition  
Fonction de sauvegarde: 15 minute(s)  
Pieds en caoutchouc antidérapants  
Fonction démo en magasin

## Spécificités techniques

Alimentation: 85 W  
Tension: 230 V  
Fréquence: 50 Hz

Isolation: Classe II (double isolation)

Durée de vie des lampes: anticipée  
> 4 000 heures

Type de lampes: Lampe halogène Philips  
100 W, 12 V, GY6.35

Longueur du cordon: 200 cm

## Poids et dimensions

Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17,0  
(diamètre) cm

Poids du produit: 1,45 kg

Dimensions de l'emballage (l x H x P) ::

19,5 x 30 x 19 (l x H x P) cm

Poids de l'emballage: 1,7 kg

## Informations logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV: 884347101

