

# PHILIPS

เครื่องซั้ระบบดิจิทัล



HF8005



## บอกให้คุณทราบด้วยเสียงที่ถูกต้องและแม่นยำ การจัดการปริมาณน้ำหมัก

เครื่องซั้ระบบดิจิทัลจาก Philips สามารถซั้ผ้าหนักได้มากถึง 180 กก. ก้าวล้ำทันสมัยด้วยระบบบันทึกน้ำหมักในแต่ละครั้ง เพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี

### แสดงผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำราวกับมืออาชีพ

- สามารถวัดได้ถึง 180 กก. เพิ่มความแม่นยำด้วยหลัก 100 กรัม
- เทคโนโลยี 4-sensor เพื่อการวัดค่าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
- ปรับค่าสำหรับแรงโน้มถ่วงที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

### การจัดการปริมาณน้ำหมัก

- แสดงข้อมูลน้ำหมักที่ได้ทำการบันทึกในช่วงที่ผ่านมา
- ช่วยควบคุมน้ำหมักให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
- รองรับผู้ใช้หลายคน

### ง่ายต่อการอ่าน

- หน้าจอขนาดใหญ่มีความคมชัดสูง ง่ายต่อการอ่าน

### ดีไซน์ทันสมัย ง่ายต่อการดูแล

- ใช้สแตนเลสสตีลที่ทนทานและง่ายต่อการทำความสะอาด

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณสมบัติ

การจัดการปริมาณน้ำหนัก: ใช่  
บันทึกข้อมูลน้ำหนัก: ใช่  
ใช้งานได้หลากหลาย: ใช่  
หน้าจอแสดงผลมองเห็นได้อย่างชัดเจน: ใช่  
ดีไซน์ทันสมัย: ใช่  
ง่ายต่อการทำความสะอาด: ใช่  
พร้อมใช้งานได้ทันที: ใช่

## ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักสูงสุด: 180 กก.  
น้ำหนักต่ำสุด: 10 กก.  
ความละเอียด: 100 ก.  
หน่วยวัด: ใช่  
การชดเชยค่าแรงโน้มถ่วงโลก: 6 โชน  
เทคโนโลยี: 4-sensor  
จอแสดงผล: LCD  
สี: สีเทา (สแตนเลสสตีลขัดเงา)  
วัสดุ: สแตนเลสสตีล

## ขนาด:

298x298x40 มม.  
แบตเตอรี่: 4 x LR6 AA 1.5V

## อุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่: พร้อมด้วย  
แผ่นพรมรองพื้น: 4 ชิ้น  
คู่มือ: ใช่

