

# PHILIPS

## Σίδερο ατμού

HI518



## Azur Excel Plus

### Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες

- Βολή ατμού για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων
- Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων
- Ατμός για κάθετο σιδέρωμα για να αφαιρείτε τις ζάρες από υφάσματα που κρέμονται

### Ισχυρή απόδοση

- 1900 Watt και ισχυρή παροχή ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

### Εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα

- Ανθεκτικό στις γρατζουνιές, εξαιρετικά ανθεκτική πλάκα

### Άνετο σιδέρωμα

- Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία.
- Το δοχείο νερού 250 ml επιτρέπει σιδέρωμα στον ατμό για περισσότερη ώρα

### Ασφαλές σιδέρωμα

- Το σύστημα drip-stop εξασφαλίζει ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε
- Αυτόματο σύστημα κατά των αλάτων

## Χαρακτηριστικά

### Σύστημα διακοπής σταξίματος



Το σύστημα drip-stop σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

### Πλάκα Anodilium



Εξαιρετική ολίσθηση, εντυπωσιακή ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές, εύκολο στον καθαρισμό, μοναδική ανθεκτικότητα!

### Αυτόματο σύστημα κατά των αλάτων

Αυτόματο σύστημα κατά των αλάτων

## Προδιαγραφές

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα  
Ισχύς για γρήγορη προθέρμανση και συνεχή υψηλή παροχή ατμού: 1900 W

Αφαιρεί εύκολα τις ζάρες  
Συνεχής υψηλή παροχή ατμού για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων: 30 γρ./λεπτό  
Βολή ατμού για πιο επίμονες τσακίσεις: 60 γρ./λεπτό  
Ελαφρύς ψεκασμός: Ένας ελαφρύς ψεκασμός νοτίζει ομοιόμορφα το ύφασμα  
Ατμός για κάθετο σιδέρωμα: Για υφάσματα που κρέμονται

Γλιστράει εύκολα  
Πλάκα Anodilium: Για εύκολη ολίσθηση, ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές και γενικότερα

Άνετο σιδέρωμα  
Περιστροφή 180 μοιρών: ναι  
Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό βρύσης  
Λειτουργία προστασίας σταξίματος: Φροντίζει να μένουν τα ρούχα σας χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε  
Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία: 2,4 m

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  
Διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα: Αποτρέπει τη συσσώρευση αλάτων και αφαιρεί τα ελεύθερα σωματίδια αλάτων

Τεχνικές προδιαγραφές  
Τάση: 220-240 V  
Ρεύμα: 1900 W  
Συχνότητα: 50-60 Hz  
Διαστάσεις προϊόντος: 287 x 114 x 150 εκ.  
Βάρος προϊόντος: 1,45 κ.  
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 250 ml

