

# PHILIPS

Stoomgenerator

FastCare

Pompdruk max. 5,5 bar

Stoomstoot van 260 g

Draagvergrendeling

Afneembaar waterreservoir, 2,2 l



HI7716/20



## Snel en handig strijken

### Met afneembaar waterreservoir

Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

#### Maximaal gebruiksgemak

- Extra groot afneembaar waterreservoir van 2,2 l, ideaal voor gezinnen
- Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer
- Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater
- Intelligente Calc-Clean-herinnering met geluid en licht

#### Snel strijken

- Pompdruk max. 5,5 bar
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Soepel en moeiteloos glijden met SteamGlide keramische zoolplaat
- Continue stoom
- Stoomstoot van maximaal 260 g

# Kenmerken

## Afneembaar waterreservoir van 2,2 liter



Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

## Draagvergrendeling

De strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

## Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

## Smart Calc-Clean

Smart Calc Clean is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie om uw apparaat te beschermen. Om optimale

stoomprestaties en een lange levensduur te garanderen en witte kalkresten te voorkomen, geeft uw stoomgenerator aan wanneer u het ontkalkingsproces dient uit te voeren. Zorg ervoor dat u altijd het Smart Calc Clean-reservoir gebruikt die bij uw apparaat wordt geleverd voor optimaal gebruiksgemak.

## Pompdruk max. 5,5 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

## Klaar voor gebruik in 2 minuten

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

## SteamGlide keramische zoolplaat

SteamGlide keramische zoolplaat combineert goed glijden en krasbestendigheid voor soepel strijken

## Continue stoom

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

## Stoomstoot van maximaal 260 g



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

# Specificaties

## Accessoires

Calc Clean-reservoir

## Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-herinnering

Calc-Clean-oplossing: Smart Calc-Clean

Gefilterd water aanbevolen

Geschikt voor kraanwater

## Gebruiksvriendelijk

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer):

Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte

Opwarmtijd: 2 min.

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Netsnoerlengte: 1,6 m

Elk moment bij te vullen

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergsysteem: Draagvergrendeling

Capaciteit waterreservoir: 2200 ml

Water bijvullen en legen: Extra grote

vulopening

## Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Continue stoomproductie: 120 g/min

Vermogen: 2400 W

Zoolplaat: SteamGlide keramisch

Stoomstoot: 260 g

Verticaal stomen

Druk: 5,5

## Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

## Technische specificaties

Voltage: 220 - 240 volt

## Service

2 jaar wereldwijde garantie

## Ontwerp

Kleur: Zwart/paars

