



Stoomgenerator

- Pompdruk max. 5,5 bar
- Stoomstoot van 260 g
- Draagvergrendeling
- Afneembaar waterreservoir, 2,2 l

HI7716/20

Snel en handig strijken

Met afneembaar waterreservoir

Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

Voordelen

Maximaal gebruiksgemak

- Extra groot afneembaar waterreservoir van 2,2 l, ideaal voor gezinnen
- Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer
- Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater
- Intelligente Calc-Clean-herinnering met geluid en licht

Snel strijken

- Pompdruk max. 5,5 bar
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Soepel en moeiteloos glijden met SteamGlide keramische zoolplaat
- Continue stoom
- Stoomstoot van maximaal 260 g

PHILIPS

Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 2,2 liter



Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

Draagvergrendeling



De strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijken veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraaft, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Smart Calc-Clean



Smart Calc Clean is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie om uw apparaat te beschermen. Om optimale stoomprestaties en een lange

levensduur te garanderen en witte kalkresten te voorkomen, geeft uw stoomgenerator aan wanneer u het ontkalkingsproces dient uit te voeren. Zorg ervoor dat u altijd het Smart Calc Clean-reservoir gebruikt die bij uw apparaat wordt geleverd voor optimaal gebruiksgemak.

Pompdruk max. 5,5 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Klaar voor gebruik in 2 minuten



Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

SteamGlide keramische zoolplaat

SteamGlide keramische zoolplaat combineert goed glijden en krasbestendigheid voor soepel strijken

Continue stoom

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Stoomstoot van maximaal 260 g



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreukelen.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Accessoires

Calc Clean-reservoir Ja

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-herinnering Ja
 Calc-Clean-oplossing Smart Calc-Clean
 Gefilterd water Ja
 Geschikt voor kraanwater Ja

Gebruiksvriendelijk

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer) Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
 Opbergvak voor snoer Snoeropbergruimte
 Opwarmtijd 2 min.
 Opbergen slang Opbergruimte voor slang
 Netsnoerlengte 1,6 m
 Elk moment bij te vullen Ja

FastCare

Beveiliging: automatische uitschakeling	Ja
Opbergsysteem	Draagvergrendeling
Capaciteit waterservoir	2200 ml
Water bijvullen en legen	Extra grote vulopening

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Continue stoomproductie	120 g/min
Vermogen	2400 W
Zoolplaat	SteamGlide keramisch
Stoomstoot	260 g
Verticaal stomen	Ja
Druk	5,5

Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing	100% gerecycled papier
--------------------	------------------------

Technische specificaties

Voltage	220 - 240 volt
---------	----------------

Service

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

Ontwerp

Kleur	Zwart/paars
-------	-------------

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	31,60 cm
Breedte	44,00 cm
Diepte	27,40 cm
Nettogewicht	3,32 kg
Brutogewicht	4,58 kg
EAN	08710103765233
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851640

Omdoos

Lengte	44,00 cm
Breedte	27,40 cm
Hoogte	31,60 cm
Brutogewicht	4,58 kg
EAN	08710103765233
Aantal consumentenverpakkingen	1



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2017, augustus 5

Versie: 2.0.1
EAN: 08710103765233

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com