




# PHILIPS

HOJA TÉCNICA



## EXPRESO HL3854 *Professional*

- Bomba de presión de 15 Brs.
- Cafetera de Acero Inoxidable Pulido
- Capacidad de 5 litros (60 tazas)
- Molinillo de café incorporado
- Regulador de molido externo, suave y preciso
- Filtro especial extra-crema
- Indicador de nivel de agua
- Vaporizador para capuchinos, calentar leche, agua,...
- Bandeja y cajones desmontables, fácil de limpiar

### DATOS LOGÍSTICOS

- Código EAN: 8710103 106982
- Unidad de embalaje: 1 pza.
- Dimensiones embalaje: 340 x 320 x 380 mm
- Peso embalaje: 9,2 kg.