

# PHILIPS

Мультистайлер

SalonStraight Freestyle

190 °C

Керамика

3 насадки

HR4681



## Превосходный результат при создании любой укладки SalonStraight Freestyle

Сколько способов создания великолепной укладки вы знаете? Стайлер SalonStraight Freestyle оснащен тремя многофункциональными керамическими насадками для укладки. Идеален для создания любого вида укладки... и даже больше.

### Прекрасная прическа

- Выпрямитель волос для создания гладкой прически
- Тонкий стайлер для создания стильных локонов
- Насадка для создания прикорневого объема позволяет создать объемную, многослойную прическу

### Стойкая укладка

- Выбор температуры укладки для создания стойкой укладки

### Меньше повреждения

- Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

### Удобство использования

- Шарнир предотвращает спутывание шнура
- Кнопки отсоединения для простоты смены насадок

## Особенности

### Выпрямитель

Благодаря выпрямляющей насадке можно создавать идеально прямые прически.

### Тонкий стайлер

Благодаря тонкому стайлеру можно создавать модные, стильные локоны и завитки.

### Насадка для создания прикорневого объема

Благодаря стайлеру для точной укладки можно укладывать волосы начиная с корней и создавать объем многослойных причесок.

## Характеристики

### Технические характеристики

**Напряжение:** 220—240 В

**Материал корпуса стайлера:** различно

**Питание:** 35 Вт

**Длина шнура:** 1,8 м

### Поддон

**Количество:** 1200 × 800

**Количество уровней:** 7

**Количество A-boxes в уровне:** 7

### Логистические данные

**Код 12NC:** 88446810001

**EAN F-box:** См. электронный каталог для вашей страны

**EAN A-box:** См. электронный каталог для вашей страны

**Страна изготовления:** PRC

### Возможность обслуживания

**Замена:** Да

### Вес и габариты

**Вес устройства, включая отсоединяемые части:** 660 г

**Габариты F-короба:** 225×600×195 мм

**Вес F-box [включая устройство]:** 857 г

**Габариты A-короба:** 416×266×259 мм

**Вес A-Вох:**

6856 г

**Количество F-boxes в A-box:** 8

