

# PHILIPS

## 卷发器

32 毫米发刷

210°C 专业造型温度

陶瓷涂层

自动关熄功能

HP4684/00



## 丰盈富有弹性的卷发和波浪发型

### SalonCurl Pro 卷发造型器

轻松打造卷发。SalonCurl Pro 卷发造型器具备 38 毫米卷发钳和陶瓷电气石涂层，为您带来丰盈蓬松的卷发，倍感柔亮

#### 靓丽造型

- 38 毫米卷发钳，轻松打造动人卷发和自然可人的波浪卷
- 210°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

#### 减少发质损伤


- 陶瓷电气石涂层打造健康、亮泽的秀发
- 数字温度设置

#### 操作简易

- 液晶显示屏上的待机指示灯
- 快速加热，60 秒内即可使用
- 不烫手尖端，轻松使用、更安全
- 60 分钟后自动关熄
- 安全支架，使用更安全
- 1.8 米电源线
- 通用电压

# 产品亮点

## 38 毫米卷发钳




若想拥有动人的卷发或自然可人的波浪卷发，则要用到超宽卷发造型器。38 毫米卷发钳可助您轻松打造动感时尚的卷发和波浪卷，是专业人士的不二之选。

## 陶瓷电气石涂层



陶瓷电气石涂层可以保证热量均匀分布在卷发钳上，为您打造柔顺、亮泽的卷发。

## 210°C 专业造型温度



此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。

## 数字温度设置



数字温度设置可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮您选择适合自己需要和发质类型的理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果。

## 即时加热



卷发器可迅速加热，60 秒内即可使用。

## 使用安全




一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。

## 不烫手尖端



美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。

## 1.8 米电源线



1.8 米电源线

## 待机指示灯

当卷发器预热完毕可以使用时，温度符号停止闪烁。

## 安全座

将卷发器放到安全座上，使用更安心。

## 通用电压



全球电压，是您完美的旅行伙伴

# 规格

## 技术规格

最高温度: 210 °C

电线长度: 1.8 米

颜色/表面: 深蓝色和金色

加热器类型: PTC 陶瓷加热器

加热时间: 60 秒

圆筒直径: 38 毫米

温度范围: 数字设置

## 功能

就绪指示灯

不烫手尖端

绕线装置

挂环

陶瓷涂层

## 发质类型

美发效果: 轻柔卷发和波浪卷

头发长度: 长发, 中等

头发厚度: 较薄, 较厚, 中等

## 服务

2 年全球保修

