

PHILIPS

HP 4871 Secador Natura con difusor 2 en 1



thermoprotect



Juntos hacemos tu vida mejor.



PHILIPS



HP 4871

Secador Natura Thermoprotect con difusor 2 en 1

La mejor manera de secarse el pelo es dejar que lo haga la naturaleza... o el secador Natura.

Este secador especial no sólo seca rápidamente el pelo, sino que ayuda a conservar la hidratación natural del mismo.


Mediante su exclusivo Sistema ThermoProtect, el secador Natura controla constantemente la temperatura del cabello, asegurando que no se caliente en exceso.

De esta forma, el secador Natura te ayuda a evitar que el cabello se reseque aunque uses el secador a diario. Y todos notarán la diferencia, porque con el secador Natura el pelo estará:


- Más suave.
- Más brillante.
- Más manejable.



Pelo saludable Pelo secado en exceso



Overdried hair Hair with natural moisture content



CARACTERÍSTICAS

● Sistema ThermoProtect

El sistema ThermoProtect consta de un sensor de temperatura y un control de temperatura electrónico que protegen al pelo del secado y el calentamiento excesivo. La temperatura del cabello aumenta a medida que el pelo se seca. Cuando esto ocurre, el sistema ThermoProtect reduce la temperatura del aire a la posición de protección del cabello. El secador Natura impide que el pelo se caliente por encima de la temperatura de protección del cabello, y así evita que se reseque.

● Indicador de temperatura

Este indicador informa al usuario de la temperatura del flujo de aire y el estado del cabello.

- ① rojo -el cabello está mojado, plena potencia para un secado rápido.
- ② naranja -el cabello está húmedo, reduce la temperatura automáticamente para un secado controlado.
- ③ verde -el cabello está seco, temperatura de protección para evitar que se reseque.

Difusor 2 en 1 con control del flujo de aire

Su exclusivo disco giratorio, capaz de controlar el flujo del aire, permite al usuario elegir entre dos posiciones. La posición *Volumen* está indicada para dar el máximo volumen, conduciendo aire a través de las púas. En la posición *Suave*, todo el aire sale por la base del difusor, con lo que el flujo es más suave y delicado.

3 posiciones de velocidad

Interruptores de fácil manejo. Posición de velocidad "I" para un flujo suave, "II" para un flujo medio y "III" para un flujo fuerte.

Boquilla especial de peinado

Flujo concentrado para un peinado más preciso.

DATOS TÉCNICOS

Longitud del cable
Voltaje

Potencia máxima
Materiales
Servicio técnico

Código EAN caja individual (Fbox)
Código EAN cartón exterior
Código CTV

1,8 m
monovoltaje, 230-240 V, 220 V
110V - 50-60 Hz
1.650 W
ABS, PC
También incluye el difusor y la boquilla
87 10103 085256
87 10103 085270
8844 871 00000

EMBALAJE

Peso del producto

Peso de la caja individual (Fbox)
Peso del cartón exterior (4 unidades)
Tamaño de la caja individual
Tamaño del cartón exterior
Unidad de embalaje

sin difusor: 310 gramos
con difusor: 450 gramos
690 gramos
3.500 gramos
28,3 x 9,6 x 22,0 cm
40,0 x 29,4 x 24,3 cm
4

