

PHILIPS

Epileerapparaat

Satinelle Ice

Roze

HP6492/00



Uniek keramisch epileersysteem van Philips

IJs en massage voor een aangenaamere ontharing

Dankzij de pijnverlichtende eigenschappen van ijs en het geïntegreerde massagesysteem, zorgt de nieuwe Satinelle Ice voor een significante pijnvermindering tijdens het epileren. De hypoallergene keramische schijf is ook aangenaam voor een gevoelige huid.

Geavanceerd pijnverminderingssysteem

- Opzetbare ijskoeler
- Meebewegend koelhoofd
- Geïntegreerd massagesysteem

Uniek keramisch epileerhoofd

- Hypoallergeen keramisch epileerhoofd
- Gebogen epileerhoofd
- Hogere rotatiesnelheid

Bijkomende voordelen

- Scrub-spons
- Extra scheerhoofd
- Nieuw ergonomisch ontwerp
- Twee snelheidsstanden

Kenmerken

Opzetbare ijskoeler

De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epilieren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.

Meebewegend koelhoofd

Volgt de lichaamscontouren voor een maximale pijnvermindering tijdens het epilieren en een onmiddellijk koelend en verlichtend effect na het epilieren.

Geïntegreerd massagesysteem

Werkt met de huidkoeler zodat het epilieren wordt verzacht.

Hypoallergeen keramisch epileerhoofd

Betere huidverzorging doordat de kans op allergische reacties wordt verkleind.

Gebogen epileerhoofd

Haartjes worden beter vastgepakt, zodat tot 95% in één beweging met de wortel wordt verwijderd.

Hogere rotatiesnelheid

Verwijdert haartjes doeltreffender.

Scrub-spons voor minder haaringroei

Vermindert ingegroeide haartjes.

Nieuw ergonomisch ontwerp

Nog eenvoudiger in gebruik.

2 snelheidsstanden

Snelheidsstand 1 voor dun haar, snelheidsstand 2 voor dikker haar.

Specificaties

Kenmerken

Keramisch epileersysteem
Meebewegende ijskoeler
Actief massagesysteem
2 snelheidsstanden

Technische specificaties

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 880
Trekacties per seconde bij snelheid 2: 1080
RPM bij snelheid 1: 2200 per min.
RPM bij snelheid 2: 2700 per min.
Voedingsbron: Wisselstroom
Voltage: 100-240 V (50-60 Hz) automatische voltageaanpassing volt
Motor: DC-motor van 14 V
Energieverbruik: 6 W
Aantal schijfjes: 25
Aantal opvallende kenmerken: 24

Accessoires

Verwijderbaar scheerhoofd
Beschermhuls
Scrubspoons
Luxe opbergetui
Reinigingsborsteltje

Gewicht en afmetingen

Ontwerp verpakking: Fancy-doos met 3D-venster
Afmetingen F-doos: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (breedte x diepte x hoogte) mm
Gewicht F-doos: 652 g
Afmetingen A-doos: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (breedte x diepte x hoogte) mm
Gewicht A-doos: 4222 g
Aantal stuks per A-doos: 6 stk

