


PHILIPS

Depiladora

Satinelle Ice

Rosa

HP6492/00



Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips Gelo e massagem para uma remoção de pêlos mais suave

Graças às propriedades suavizantes do gelo e a um sistema integrado de massagem, a nova Satinelle Ice reduz significativamente a dor normalmente associada à depilação. O sistema de discos cerâmicos hipoalergénico também é suave para a pele sensível.

Sistema avançado de redução da dor

- Aplicador de frio de encaixe
- Cabeça de arrefecimento giratória
- Sistema de massagem integrado

Cabeça de depilação exclusiva em cerâmica

- Cabeça de depilação em cerâmica hipoalergénica
- Cabeça de depilação curva
- Velocidade de elevada rotação

Benefícios adicionais

- Puff corporal esfoliante
- Cabeça de corte adicional
- Novo design ergonómico
- Dois níveis de velocidade

Destques

Aplicador de frio de encaixe

O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.

Cabeça de arrefecimento giratória

Segue os contornos do corpo para uma redução máxima da dor durante a depilação e para obter um efeito imediato de frescura e suavidade na pele.

Sistema de massagem integrado

Funciona com aplicador de frio para afastar a sensação de depilação.

Cabeça de depilação em cerâmica hipoalergénica

Melhor cuidado com a pele ao reduzir o risco de reacção alérgica da pele.

Cabeça de depilação curva

Para agarrar melhor os pêlos, assegurando que mais de 95% dos pêlos são extraídos pela raiz de uma só vez.

Velocidade de elevada rotação

Para uma remoção mais eficaz dos pêlos.

Espanja esfoliante p/ pêlos encravados

Reduz o número de pêlos encravados.

Novo design ergonómico

Para um manuseamento mais fácil.

2 níveis de velocidade

Velocidade 1 para pêlos finos, velocidade 2 para pêlos mais espessos.

Especificações

Características

Sistema de depilação em cerâmica
Arrefecedor de gelo giratório
Sistema de massagem activo
2 níveis de velocidade

Especificações técnicas

Puxar/velocidade em segundos 1: 880
Puxar/velocidade em segundos 2: 1080
Velocidade em RPM 1: 2200 min.
Velocidade em RPM 2: 2700 min.
Fonte de alimentação: CA (Corrente)
Voltagem: 100-240 V (50-60 Hz) Selecção autom volt V
Motor: Motor CC de 14 V
Consumo de energia: 6 W
Número de discos: 25
Número de pontos para prender: 24

Acessórios

Cabeça de corte destacável
Capa isoladora
Puff corporal esfoliante
Bolsa de luxo para guardar a depiladora
Escova de limpeza

Peso e dimensões

Design da embalagem: Caixa elegante com janela 3D
Dimensões da caixa-F: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (larg x prof x alt) mm
Peso caixa F: 652 g
Dimensões da caixa-A: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (larg x prof x alt) mm
Peso caixa A: 4222 g
N.º de peças por caixa de transporte: 6 unid.

