


# PHILIPS

## Satinelle Ice

HP6492



## Jedinečný keramický epilačný systém od spoločnosti Philips

### Ľad a masáž pre jemnejšie odstraňovanie chlpkov

Vďaka ukludňujúcim vlastnostiam ľadu a integrovanému masážnemu systému nový epilátor Satinelle Ice značne znižuje bolesť, ktorá sa spája s epiláciou. Hypoalergénny keramický diskový systém je mimoriadne jemný aj na citlivú pokožku.

#### **Vylepšený systém znižovania bolesti**

- Chladič s ľadom s jednoduchým nasadzovaním
- Výkyvná chladiaca hlava
- Eliminuje nepríjemné pocity pri epilácii

#### **Jedinečná epilačná keramická hlava**

- Hypoalergénová keramická epilačná hlava
- Zaoblená epilačná hlava
- Vyššia rýchlosť otáčok

#### **Dodatočné výhody**

- Odfukovač odlúpených čiastočiek
- Doplnková holiaca hlava
- Nový ergonomický dizajn
- Dve nastavenia rýchlosti

# Hlavné prvky

## Chladič s ľadom s jednoduchým nasadzovaním

Patentovaný chladič s ľadom upokojuje pokožku a potláča tak nepríjemné pocity pri epilácii. Jeho výkyvná hlava sleduje každú krivku vášho tela, aby tak zabezpečila optimálne chladenia a zníženie bolesti.

## Výkyvná chladiaca hlava

Sleduje kontúry tela pre maximálne zníženie bolesti počas epilácie a okamžité schladenie a následný upokojujúci efekt na pokožku.

## Integrovaný masážny systém

Využíva silu ľadu, ktorý pokrýva pocit z epilácie, čím dosahuje efektívnejšiu úľavu od bolesti.

## Hypoalergénová keramická epilačná hlava

Dôkladnejšia starostlivosť o pokožku znížením rizika alergického podráždenia pokožky.

## Zaoblená epilačná hlava

Na zlepšené uchytenie chlpkov, čím sa zaručuje, že jedným tahom sa odstráni 95% chlpkov od korieňkov.

## Vyššia rýchlosť otáčok

Pre efektívnejšie odstraňovanie chlpkov.

## Peelingová žinka proti zarastaniu chlpkov

Predchádza zarastaniu chlpkov.

## Nový ergonomický dizajn

Na jednoduchšiu manipuláciu.

## 2 nastavenia rýchlosti

Rýchlosť 1 pre jemné chlčky, rýchlosť 2 pre hrubšie chlčky.

# Technické údaje

## Vlastnosti

Keramický epilačný systém  
Výkyvný chladič s ľadom  
Aktívny masážny systém  
2 nastavenia rýchlosti

## Technické údaje

Zdroj napájania: AC (elektrická sieť)  
Napätie: 100–240 V (50–60 Hz) automatický výber napätia V  
Motor: 14 V motor jednosmerného prúdu  
Spotreba energie: 6 W  
Počet diskov: 25  
Počet záchytných bodov: 24  
OTÁČKY ZA MINÚTU: Rýchlosť I: 2200, Rýchlosť II: 2700  
Vytrhaní za minútu: Rýchlosť I: 880, Rýchlosť II: 1080

## Príslušenstvo

Odnímateľná holiaca hlava  
Izolačné puzdro  
Peelingová žinka  
Luxusné odkladacie puzdro  
Čistiaca kefa

## Hmotnosť a rozmery

Dizajn balenia: Elegančný obal s 3D okienkom  
Rozmery balenia: 19,6 x 9,4 x 23,5cm (šírka x hĺbka x výška) mm  
Hmotnosť balenia: 652 g  
Rozmery A boxu: 56,6 x 19,6 x 25,1cm (šírka x hĺbka x výška) mm  
Hmotnosť A boxu: 4222 g  
Počet kusov v kartóne: 6 ks

