

PHILIPS

Epilator

SatinSoft

Hudvårdssystem

Våt och torr



HP6521/01



Njut av en silkeslen känsla.

Epilator med Skin Perfect-systemet

Philips SatinSoft-epilator med hudvårdssystem som förhindrar att huden sträcks ut och ger bästa möjliga hygien. Både för våt- och torrakning samt för bekväm användning i duschen. Skyddshylsa medföljer.

Vacker hud

- Exfolieringsborste för ännu mer strålande hud.
- Viberande massagestav stimulerar huden

Len hud

- Skivor som skonsamt avlägsnar hår utan att dra i huden

Bekväm epilering

- För våt- och torrakning i och utanför duschen
- Välj hastighet efter dina behov
- Fullständigt tvättbart epileringshuvud för optimal hygien

Lösningar för känsliga områden

- Hylsa för känsliga områden



asimpleswitch.com

Funktioner

Exfolieringsborste




Unik Philipsmodell med hypoallergena borststrån för bästa möjliga hygien – passar perfekt i handen för bästa möjliga hantering i alla situationer – Både för våt- och torranvändning.

Massagetillbehör



En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering.

Skivor som skonsamt avlägsnar hår



Den här epilatorn har skivor som varsamt tar bort hårstrån utan att dra i huden.

Våt och torr




För våtrakning och torrakning.

Två hastighetsinställningar




Den här epilatorn har två hastighetsinställningar. Hastighet 1 för extra skonsam epilering och hastighet 2 för extra effektiv epilering

Skyddshylsa



Den här epilatorn har en hylsa för känsliga områden. Hylsan är särskilt anpassad för känslig hud och lämpar sig därför väl för epilering på känsliga områden

Tvättbart huvud



Huvudet kan tas bort och rengöras under rinnande vatten för bättre hygien.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Funktioner

2 hastighetsinställningar

Tillbehör

Rengöringsborste

Skyddshylsa

Förvaringsfodral

Tekniska specifikationer

Antal uppfångningspunkter: 20

Antal skivor: 21

Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 666

Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733

Spänning: 3,6 V

