

PHILIPS

Skonsam epilator med
kylande ishandske

Satinelle Soft

Hela kroppen



HP6553/00



Den skonsamma metoden för långvarigt slät hud Epilera på våt hud och kyl med is

Den skonsamma epileringssuppsättningen gör hårborttagningen både skonsam och effektiv. Använd epilatorn i duschen eller i badet så kan du lätt ta bort hårstråna från roten, utan att få med någon hud. Därefter kan du kyla huden med den kalla ishandsken för vacker, slät hud.

Skonsam hårborttagning

- Epilera på våt hud för lättare hårborttagning från roten.
- Den kylande ishandsken lugnar huden och gör den len och strålande

Lösning för känsliga områden

- Använd för att trimma, forma och att ta bort hår från känsliga områden

Vacker, len hud


- Effektiv epilering drar ut hårstråna med rötterna (0,5 mm)

Bekväm epilering

- Hastighet 1 för skonsam epilering, hastighet 2 för maximala prestanda
- Upp till 30 minuters sladdlös epilering, snabbbladning på 1 timme
- Helt rengöringsbar enhet för bättre hygien och enkel rengöring

Funktioner

Epilera i duschen eller i badet




Epilering i vatten gör håret lättare att ta bort. Skonsamma pincettskivor tar bort håret från roten utan att dra i huden. Epilatorn går också att använda vid torrakning.

Kylande ishandske




Is stänger porer och hårsäckar efter epilering och lugnar därmed huden. När du använder den kylande ishandsken efter epilering i duschen eller badet får du len och strålande hud.

Rakhuvud och kam



Använd rakhuvudet för att ta bort hår från känsliga områden. Du kan använda kammen för att klippa längre hårstrån innan epilering eller för att forma bikinilinjerna.

Hårborttagning från roten



Epilering tar bort håret från roten. Håret växer tillbaka finare och mer långsamt. Resultatet varar upp till 4 veckor.

Två hastighetsinställningar




Den här epilatorn har två hastighetsinställningar. Hastighet 1 för extra skonsam epilering och hastighet 2 för extra effektiv epilering.

Sladdlös och uppladdningsbar



Upp till 30 minuters sladdlös epilering, snabbbladning på 1 timme.

Tvättbar



Skölj epilatorn under rinnande vatten för bästa hygieniska underhåll.

Specifikationer

Funktioner

Epilera i duschen eller i badet
Kylande ishandske
Hårborttagning från roten
2 hastighetsinställningar
Sladdlös och uppladdningsbar
Tvättbar
2 års garanti

Tillbehör

Elektriskt rakhuvud: med trimkam
Kylande handske
Praktiskt fodral
Rengöringsborste

Tekniska data

Antal uppfångningspunkter: 20
Antal skivor: 21
Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 666
Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733
Spänning: 3,6 V

