

# PHILIPS

## Epilator

### SatinPerfect

Luxury for legs

HP6570/00



## Slät på några minuter, i flera veckor

### Snabb och effektiv epilator

SatinPerfect-epilatorns extra breda huvud och strukturerade keramiska skivor tar bort mer hår i ett drag, vilket ger dig den ultimata hårborttagningen! Visst vill du hålla dig slät i upp till fyra veckor? Slät på några minuter, i flera veckor!

#### **Effektiv epilering för varaktig mjukhet**


- Extra brett huvud tar bort mer hår i ett drag
- Skivor med höga prestanda tar t.o.m. bort de finaste hårstråna
- En aktiv hårlyftarm lyfter och tar bort hårstrån som ligger platt mot huden
- Hylsa med optimala prestanda roterar för optimal hudkontakt
- Opti-light hittar också de finaste hårstråna

#### **Bekväm epilering**

- Viberande massagestav stimulerar och lugnar huden
- Tvättbart epileringshuvud för optimal hygien


# Funktioner

## Extra brett huvud




Extra brett epileringshuvud når och tar bort mer hår i ett drag för ett varaktigt och superslätt resultat på några minuter

## Unikt system med hårluftarm och vibrationer




Unikt system med hårluftarm och vibrationer lyfter fina hårstrån med hjälp av små vibrationer, vilket gör det lättare att ta bort dem

## Opti-light




Inbyggd Opti-light visar små, fina hårstrån tydligt

## Skivor med höga prestanda



Strukturerade keramiska skivor med höga prestanda missar inte ens de finaste hårstråna

## Varsamhetssystem



En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering

## Tvättbart epileringshuvud



Den här epilatorn har ett tvättbart epileringshuvud. Huvudet kan lossas och rengöras under rinnande vatten för bättre hygien

## Hylsa med optimala prestanda



Hylsans roterande rörelse hjälper dig att hålla epilatorn i perfekt vinkel för ett optimalt resultat

# Specifikationer

## Snabb epilering, varaktigt resultat

Extra brett huvud  
Keramiska strukturerade skivor  
Aktiv hårlyftarm  
Opti-light  
Hylsa med optimala prestanda  
Hårförberedare  
Huvud med kroppskontur  
Tryckkontroll

## Bekväm epilering

Varsamhetssystem  
Två hastighetsinställningar

## Bekvämlighet och hygien

Tvättbart epileringshuvud  
Lyxigt fodral  
Rengöringsborste

## Tekniska fakta

Färg: Grön  
Antal uppfångningspunkter: 32  
Varv per minut: 2550  
Antal uppfångningar per minut: 81,600  
Nätström -epilator  
Spänning: 100-240 V  
Wattal: 16  
Frekvens: 50-60 Hz

