

PHILIPS

Épilateur

SatinPerfect

Épilez et stylisez avec précision

HP6572/00



Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines

La tête extra-large de SatinPerfect ainsi que ses disques en céramique permettent de retirer plus de poils en un seul passage pour une épilation impeccable et une douceur optimale jusqu'à quatre semaines. Une peau douce en quelques minutes et pour plusieurs semaines.

Épilation ultra-efficace pour une douceur longue durée

- Tête extra-large, pour épiler plus de poils en un seul passage
- Les disques haute performance épilent en douceur tous les poils, même les plus fins
- Système actif pour redresser les poils
- Accessoire efficacité pivotant pour un contact permanent avec la peau
- La lumière Opti-light révèle les poils les plus fins

Une épilation agréable


- Système de massage vibrant pour stimuler et apaiser la peau
- Tête d'épilation lavable, pour une hygiène optimale

Des solutions adaptées aux zones délicates de votre corps

- Options de rasage et de taille pour une épilation ultra-précise et ultra-douce

Points forts

Tête d'épilation extra-large




La tête extra-large retire plus de poils en un seul passage pour une épilation encore plus rapide et une peau qui reste douce plus longtemps.

Système douceur



Système de massage double rangée pivotant et vibrant pour stimuler et apaiser la peau

Lumière Opti-Light



Lumière Opti-Light intégrée pour un repérage aisé des poils les plus fins.

Accessoire efficacité




L'accessoire suivi des contours pivotant vous aide à maintenir l'épilateur en contact avec votre peau pour des résultats optimaux

Rasez et tondez avec style



Options de rasage et de taille pour une épilation ultra-précise et ultra-douce

Système vibrant actif redressant les poils




Le système vibrant actif permet de redresser les poils les plus fins et de les épiler sans difficulté

Tête d'épilation lavable



Cet épilateur est doté d'une tête d'épilation lavable. Cette tête est amovible et lavable à l'eau, pour une meilleure hygiène.

Disques haute performance



Les disques haute performance en céramique texturée épilent même les poils les plus fins

Caractéristiques

Épilation rapide, résultats longue durée

Tête d'épilation extra-large
Disques en céramique texturés
Système actif redressant les poils
Lumière Opti-Light
Accessoire efficacité
Système de préparation de l'épilation
Tête pivotante
Contrôle de la pression

Une épilation agréable

Système douceur
Deux vitesses

Pratique et hygiénique

Tête d'épilation lavable
Trousse de rangement
Brossette de nettoyage

Des solutions luxueuses et précieuses

Tête de rasage et accessoire tondeuse bikini

Spécifications techniques

Couleur: Cerise
Nombre de points d'accroche: 32
Rotations par minute: 2 550
Nombre de pincements par minute: 81 600
Alimentation secteur
Tension: 100-240 V
Puissance consommée: 16
Fréquence: 50-60 Hz

