

PHILIPS

Epileerapparaat

SatinPerfect

Epilieren en modelleren

HP6572/00



Supersnel glad voor wekenlang resultaat

Dankzij het extra brede hoofd en de keramische reliëfschijven van SatinPerfect verwijdert u met elke beweging meer haartjes. Epilieren wordt een fluitje van een cent en uw huid blijft tot wel vier weken glad. Efficiënter kan bijna niet!

Efficiënte epilatie voor langdurige gladheid

- Het extra brede hoofd epileert nog meer haartjes per beweging
- Hoogwaardige schijven verwijderen pijnloos zelfs de fijnste haartjes
- Actief, vibrerend systeem dat zelfs platliggende haren optilt en verwijdert
- Beweegbare opzetkap voor optimaal contact met de huid
- Opti-light vindt zelfs de fijnste haartjes

Comfortabel epileren


- Vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid
- Afspoelbaar epilerhoofd

Voelbaar goede oplossingen voor gevoelige lichaamsdelen

- Scheren, trimmen en modelleren met ultragladde resultaten

Kenmerken

Extra breed hoofd



Extra breed epileerhoofd laat meer haartjes per beweging verdwijnen voor langdurige en supergladde resultaten binnen enkele minuten

Opzetkap voor optimale prestaties



De kantelbeweging van de opzetkap helpt u om de epilator onder de juiste hoek te houden voor optimale resultaten

Afspoelbaar epileerhoofd



Deze epilator heeft een afspoelbaar epileerhoofd. Het hoofd kan worden afgenomen en schoongemaakt onder de kraan voor betere hygiëne.

Verzachtend systeem




Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces

Scheren, trimmen en stylen




Scheren, trimmen en modelleren met ultragladde resultaten

Hoogwaardige schijven




Krachtige keramische reliëfschijven zorgen ervoor dat zelfs de fijnste haartjes geen kans hebben

Opti-light



Ingebouwde Opti-light verlicht zelfs de allerfijnste haartjes

Uniek, vibrerend systeem dat haren optilt



Uniek systeem tilt met behulp van subtiële vibraties kleine haartjes op, waardoor deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd

Specificaties

Snel epileren, langdurige resultaten

Extra breed hoofd
Keramische reliëfschijven
Actief systeem dat haartjes optilt
Opti-light
Opzetkap voor optimale prestaties
Functie voor het optillen van haren
Epileerhoofd, volgt lichaamscontouren
Drukregeling

Comfortabel epileren

Verzachtend systeem
Twee snelheidsstanden

Gemak en hygiëne

Afspoelbaar epileerhoofd
Luxe etui
Reinigingsborsteltje

Prettige en luxe oplossingen

Scheren, trimmen en modelleren

Technische gegevens

Kleur: Kersrood
Aantal opvallende kenmerken: 32
Rotaties per minuut: 2550
Grijpacties per minuut: 81.600
Aansluiting op stopcontact
Voltage: 100-240 volt
Wattage: 16
Frequentie: 50-60 Hz

