

PHILIPS

Epilator

SatinPerfect

Precisionsversion

HP6574/00



Slät på några minuter, i flera veckor

SatinPerfects extra breda huvud och strukturerade keramiska skivor tar bort mer hår i ett drag, vilket ger dig den ultimata epileringen! Visst vill du hålla dig slät i upp till fyra veckor? Slät på några minuter, i flera veckor!

Effektiv epilering för varaktig mjukhet

- Extra brett huvud tar bort mer hår i ett drag
- Skivor med höga prestanda tar t.o.m. bort de finaste hårstråna
- En aktiv hårlöftarm lyfter och tar bort hårstrån som ligger platt mot huden
- Hylsa med optimala prestanda roterar för optimal hudkontakt
- Opti-light hittar också de finaste hårstråna

Bekväm epilering


- Viberande massagestav stimulerar och lugnar huden
- Tvättbart epileringshuvud för optimal hygien

Värdefulla lösningar för värdefulla kroppsdelar

- Sladdlös miniepilator för exakta detaljer

Funktioner

Extra brett huvud



Extra brett epileringshuvud når och tar bort mer hår i ett drag för ett varaktigt och superslätt resultat på några minuter

Hylsa med optimala prestanda



Hylsans roterande rörelse hjälper dig att hålla epilatorn i perfekt vinkel för ett optimalt resultat

Tvättbart epileringshuvud



Huvudet kan tas bort och rengöras under rinnande vatten för bättre hygien

Varsamhetssystem




En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering

Sladdlös precisionsepilator




En värdefull lösning för värdefulla kroppsdelar. Smidig, varsam precisionsepilator, perfekt för känsliga områden och på resan.

Skivor med höga prestanda




Strukturerade keramiska skivor med höga prestanda missar inte ens de finaste hårstråna

Opti-light



Inbyggd Opti-light visar små, fina hårstrån tydligt

Unikt system med hårluftarm och vibrationer



Unikt system med hårluftarm och vibrationer lyfter fina hårstrån med hjälp av små vibrationer, vilket gör det lättare att ta bort dem

Specifikationer

Snabb epilering, varaktigt resultat

Extra brett huvud
Strukturerade keramiska pincetter
Aktiv hårluftarm
Opti-light
Hylsa med optimala prestanda
Hårförberedare
Huvud med kroppskontur
Tryckkontroll

Bekväm epilering

Varsamhetssystem
Två hastighetsinställningar

Bekvämlighet och hygien

Tvättbart epileringshuvud
Lyxigt fodral
Rengöringsborste

Värdefulla och lyxiga lösningar

Sladdlös precisionsepilator

Tekniska fakta

Färg: Lila
Antal pincetter: 32
Varv per minut: 2550
Antal uppfångningar per minut: 81,600
Nätström -epilator
Sladdlös precisionsepilator
Batterier för precisionsepilatorn: 2x AA
Drifttid för precisionsepilatorn: 60 min
Spänning: 100–240 V
Wattal: 16
Frekvens: 50–60 Hz

