

PHILIPS

Epilator

SatinPerfect

Precisionsversion

HP6574



Slät på några minuter, i flera veckor Snabb och effektiv epilator

SatinPerfect-epilatorns extra breda huvud och strukturerade keramiska skivor tar bort mer hår i ett drag, vilket ger dig den ultimata hårborttagningen! Visst vill du hålla dig slät i upp till fyra veckor? Slät på några minuter, i flera veckor!

Effektiv epilering för varaktig mjukhet

- Extra brett huvud tar bort mer hår i ett drag
- Skivor med höga prestanda tar t.o.m. bort de finaste hårstråna
- En aktiv hårluftarm lyfter och tar bort hårstrån som ligger platt mot huden
- Hylsa med optimala prestanda roterar för optimal hudkontakt
- Opti-light hittar också de finaste hårstråna

Bekväm epilering


- Viberande massagestav stimulerar och lugnar huden
- Tvättbart epileringshuvud för optimal hygien

Värdefulla lösningar för värdefulla kroppsdelar

- Raka, trimma och skapa konturer för ett extra nära och slätt resultat
- Sladdlös miniepilator för exakta detaljer

Funktioner

Extra brett huvud




Extra brett epileringshuvud når och tar bort mer hår i ett drag för ett varaktigt och superslätt resultat på några minuter

Hylsa med optimala prestanda



Hylsans roterande rörelse hjälper dig att hålla epilatorn i perfekt vinkel för ett optimalt resultat

Unikt system med hårluftarm och vibrationer



Unikt system med hårluftarm och vibrationer lyfter fina hårstrån med hjälp av små vibrationer, vilket gör det lättare att ta bort dem

Varsamhetssystem



En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering

Sladdlös precisionsepilator




En värdefull lösning för värdefulla kroppsdelar. Smidig, varsam precisionsepilator, perfekt för känsliga områden och på resan.

Tvättbart epileringshuvud


Den här epilatorn har ett tvättbart epileringshuvud. Huvudet kan lossas och rengöras under rinnande vatten för bättre hygien

Skivor med höga prestanda



Strukturerade keramiska skivor med höga prestanda missar inte ens de finaste hårstråna

Opti-light



Inbyggd Opti-light visar små, fina hårstrån tydligt

Raka, trimma och styla



Raka, trimma och skapa konturer för ett extra nära och slätt resultat

Specifikationer

Snabb epilering, varaktigt resultat

Extra brett huvud
Keramiska strukturerade skivor
Aktiv hårlyftarm
Opti-light
Hylsa med optimala prestanda
Hårförberedare
Huvud med kroppskontur
Tryckkontroll

Bekväm epilering

Varsamhetssystem
Två hastighetsinställningar

Bekvämlighet och hygien

Tvättbart epileringshuvud
Lyxigt fodral
Rengöringsborste

Värdefulla och lyxiga lösningar

Raka, trimma och skapa konturer
Sladdlös precisionsepilator

Tekniska fakta

Färg: Lila
Antal uppfångningspunkter: 32
Varv per minut: 2550
Antal uppfångningar per minut: 81,600
Nätström -epilator
Sladdlös precisionsepilator
Batterier för precisionsepilatorn: 2x AA
Drifttid för precisionsepilatorn: 60 min
Spänning: 100-240 V
Frekvens: 50-60 Hz

