

PHILIPS

Epilatör SatinPerfect

Kusursuz epilasyon serisi



HP6574/20



Teninizin kusursuz güzelliğini ortaya çıkarın Skin Perfect sistemine sahip epilator

SkinPerfect sistemine sahip Philips SatinPerfect epilator, en ince ve kısa tüyleri bile cildinize zarar vermeden alır. Hassas bölgelerdeki tüyleri nazıkçe alan hassas epilatorle birlikte gelir.

Konforlu epilasyon

- Optimum hijyen için yıkanabilir epilasyon başlığı
- Opti-light en ince tüyleri bile ortaya çıkarır

Pürüzsüz cilt


- Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı batık tüyleri alır
- Geniş epilasyon başlığı her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar
- Seramik kaplı diskler ince ve kısa tüyleri bile alır
- Hassas cımbız diskler tüyleri çekme hissi olmadan alır
- Titreşimli masaj çubuğu cildinizi canlandırır

Hassas bölge çözümleri

- Hassas ayrıntılar için kablosuz mini epilator

Özellikler

Aktif tüy kaldırma başlığı



Aktif tüy kaldırma ve masaj başlığı ince, batık tüyleri alır ve cildi rahatlatır

Seramik kaplı diskler




Bu epilator en ince tüyleri bile alabilen seramik kaplı disklere sahiptir

Hassas cımbız diskler



Bu epilator, tüyleri çekme hissi olmadan almak için hassas cımbız disklerine sahiptir.

Kablosuz mini epilator



Hassas bölgeler için hassas bir çözüm. Hassas bölgeler için, seyahatlerde de kullanabileceğiniz şık, mini epilator.

Yıkabilir epilasyon başlığı




Bu epilator yıkabilir epilasyon başlığına sahiptir. Daha fazla hijyen için başlık cihazdan ayrılabilir ve musluk suyuyla yıkabilir

Geniş epilasyon başlığı




Ekstra geniş epilasyon başlığımız, uzun süreli ve pürüzsüz tüy alma sonuçlarına sadece birkaç dakika içinde ulaşmak için her harekette tüyleri en iyi şekilde almanızı sağlar.

Masaj başlığı



Hafif titreşimler veren masaj çubuğu cildi yumuşatıp rahattarak epilasyon işleminin daha keyifli geçmesini sağlar.

Opti-light



Dahili Opti-light küçük, ince tüyleri net olarak gösterir

Teknik Özellikler

Özellikler

2 hız ayarı

Aksesuarlar

Temizleme fırçası

Saklama çantası

Opti-light

Masaj başlığı

Hassas bölge çözümleri

Hassas epilatör

Teknik spesifikasyonlar

Yakalama noktası sayısı: 32

Disk sayısı: 17

Çekme hareketi/saniye hız 1: 1173

Çekme hareketi/saniye hız 2: 1360

Gerilim: 100-240 volt

Hassas epilatör pilleri: 2x AA

Hassas epilatör çalışma süresi: 60 dakika

