

# PHILIPS

## Depiladora

## Satinelle

### Inicial



HP6608



## Ultra precisa para una piel suave y sedosa

Elimina hasta el vello más corto para obtener resultados perfectos

Iníciate en la depilación con el nuevo sistema Philips que elimina hasta los vellos más cortos desde la raíz, dejando la piel suave y sedosa por semanas. Incluye un set de accesorios para que obtengas mejores resultados.



### Kit de inicio para una depilación perfecta

- Tapa protectora Opti-start con masajeador para una depilación suave y eficaz
- Usa este accesorio para lograr una depilación eficaz y más cómoda
- Tapa protectora que permite depilar hasta las zonas más sensibles

### Fácil de usar

- Mango ergonómico perfilado para un manejo cómodo
- Selecciona la velocidad adecuada para tus necesidades
- Cabezal de depilación lavable para máxima higiene

### Suavidad para la piel

- Este sistema de depilación elimina incluso los vellos de 0,5 mm

# Destacados

## Tapa protectora Opti-start y masajeador



El accesorio incluido permite colocar la depiladora en la posición correcta y eliminar el vello de forma constante y eficaz. Ofrece más contacto con la piel y la relaja antes de la depilación

## Accesorio masajeador que levanta el vello



Levanta hasta los vellos más cortos y relaja la piel para que disfrutes de una depilación más eficaz y suave.

## Tapa protectora sensible




Diseñado especialmente para pieles sensibles porque permite depilar suavemente las zonas más difíciles

## Mango ergonómico




Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.

## Dos posiciones de velocidad




Elige la velocidad 1 para una depilación más delicada o la velocidad 2 para una depilación más eficaz

## Hipoalergénico



Además, los discos hiperalérgicos te aseguran una higiene óptima.

## Cabezal de depilación lavable



Puedes extraer el cabezal para limpiarlo con agua del grifo y disfrutar de la máxima higiene

# Especificaciones

## Accesorios

Cepillo de limpieza  
Funda para guardar

## Especificaciones técnicas

Voltaje: 100-240 V  
Consumo de energía: 7,5 W  
Cantidad de discos: 21  
Cantidad de puntos de contacto: 20  
Extracciones por segundo en la velocidad 1:

600

Extracciones por segundo en la velocidad 2:  
733

## Nivel de sonido

Nivel de sonido: 72 dBa

