

# PHILIPS

Salon Essential

Salon Essential

hajszárító

Europe's  
**No.1**  
Hairdryer Brand

2006-2011\*

\*Based on independent 2011  
cumulated volume sales data for  
17 European countries

HP8106/00



## A legmegfelelőbb gondoskodás az Ön hajának Szárítsa haját a megfelelő ápolással

Ez a hajszárító megfelelő formázást és védelmet nyújt haja számára

### Gyönyörűen megformált haj

- 1400 W-os gyors és kíméletes szárítás
- Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében
- Hideg légáram saját stílusa kialakításához
- Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

### Egyszerű használat

- Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért
- Kompakt kialakítás, egyszerű kezelés
- Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
- 1,6 méteres hálózati kábel

# Fénypontok

## 1400 W a gyönyörű eredmény érdekében



Az 1400 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítótérőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

## Három könnyen kezelhető beállítás



A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

## Behajtható fogantyú




A hajszárító fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszárító, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.

## Kompakt kialakítás



Kompakt és ergonomikus, modern kialakítású hajszárító. Kis tömegű és könnyen kezelhető, ráadásul olyan kicsi, hogy gyakorlatilag bárhol elfér.

## Keskeny fúvócső



A hajszárító fúvócsőve a nyíláson keresztül a kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.

## Akaszto az egyszerű tároláshoz



A gumírozott akasztó a fogantyú alján helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni, illetve a hotelben történő használat során.

# Műszaki adatok

## Műszaki adatok

Tápellátás: 1400 W  
Feszültség: 220-240 V  
Vezetékhoossz: 1,6 m

## Jellemzők

Hideglevegő fokozat  
Feszültségválasztó  
Behajtható fogantyú

## Szerviz

2 év garancia

