

PHILIPS

Salon Essential

Salon Essential

hajszárító

Összecsukható

HP8107/00



A legmegfelelőbb gondoskodás az Ön hajának

Szárítsa haját a megfelelő ápolással

Ez a hajszárító megfelelő formázást és védelmet nyújt haja számára

Gyönyörűen formázott haj

- 1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért
- Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

Kevésbé károsítja haját

- Hideglevegő-beállítás a kíméletes szárításhoz

Egyszerű használat

- Kompakt kialakítás, egyszerű kezelés
- Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében
- Behajtható fogantyú a könnyű hordozhatóságért
- Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
- 1,6 méteres hálózati kábel

Fénypontok

1200 W



Az 1200 W-os hajszáritó optimális légáramlást és kíméletes szárítórőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

Kompakt kialakítás



Kompakt és ergonomikus, modern kialakítású hajszáritó. Kis tömegű és könnyen kezelhető, ráadásul olyan kicsi, hogy gyakorlatilag bárhol elfér.

Hideglevegő-beállítás




A hideglevegő-beállítás alacsony hőfokon működik, így kíméletesen szárítja a haját anélkül, hogy károsítaná azt. Ez a funkció minden hajtípushoz megfelelő, de elsősorban a finom szálú, száraz, illetve sérült haj esetén ajánlott. Tökéletes beállítás a forró nyári hónapokban!

Három könnyen kezelhető beállítás



A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes végeredmény érdekében. A három különböző beállítás maximális vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Behajtható fogantyú



A hajszáritó fogantyúja behajtható. Az eredmény egy kicsi és könnyű hajszáritó, amely bárhol elfér, és amelyet épp ezért bárhová magával vihet.

Akaszto az egyszerű tároláshoz



A gumírozott akasztó a fogantyú alján helyezkedik el, és további tárolási lehetőséget biztosít, ami rendkívül kényelmes az otthoni, illetve a hotelben történő használat során.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Feszültség: 220–240 V
Energiaellátás: 1200 W
Vezetékhoossz: 1,6 m
Szín/felület: mentazöld

Jellemzők

Behajtható fogantyú
Hideglevegő-fokozat
Feszültségválasztó
Akasztógyűrű

Szerviz

2 év garancia

