

PHILIPS

Salon Essential

Salon Essential

sušilnik za lase

Zložljivo

HP8107/00



Osnovna nega las

Nežno sušenje las

Ta sušilnik za lase uporabljajte za pravilno oblikovanje pričeske

Čudovito oblikovani lasje

- 1200 W za nežno sušenje in čudovite rezultate
- Ozek koncentrador za usmerjen zračni tok

Manj poškodovanih las

- Nastavitev hladnega zraka za nežno sušenje

Enostavna uporaba

- Kompaktna oblika za enostavno uporabo
- Tri prilagodljive nastavitve za večji nadzor
- Zložljiv ročaj za enostavno prenašanje
- Kavelj za priročno shranjevanje
- 1,6 m napajalni kabel

Značilnosti

1200 W




Sušilnik z močjo 1200 W proizvaja optimalni zračni tok in nežno moč sušenja za čudovite pričeske vsak dan.

Kompaktna zasnova



Kompakten in ergonomski sušilnik za lase odlikuje pametna in sodobna zasnova. Sušilnik za lase je lahek, enostavne uporabe in ravno prave velikosti, da ga lahko shranite kamorkoli.

Nastavitev hladnega zraka



Nastavitev hladnega zraka je hladna nastavitev za nežno sušenje, ki zmanjša poškodbe las. Ta funkcija je primerna za vse vrste las, predvsem pa za tanke, suhe ali poškodovane lase. To je idealna nastavitev za poletje.

Tri prilagodljive nastavitve



Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da dosežete popoln končni rezultat. Tri prilagodljive nastavitve zagotavljajo natančno oblikovanje po vaši meri.

Zložljiv ročaj



Prednost tega sušilnika je zložljiv ročaj. Rezultat je majhen, kompakten sušilnik za lase, ki ga lahko enostavno pospravite tudi v najmanjše prostore in vzamete kamorkoli.

Kavelj za enostavno shranjevanje



Gumirani kavelj se nahaja na koncu ročaja in nudi dodatno možnost za shranjevanje. Zlasti je priročen, ko sušilnik uporabljate doma ali v hotelu.

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Napetost: 220-240 V

Napajanje: 1200 W

Dolžina kabla: 1,6 m

Barva/površina: mentolno zelena

Značilnosti

Zložljiv ročaj

Hladen zračni tok

Dvojna napetost

Obešalna zanka

Servis

Dveletna garancija

