

PHILIPS

Haartrockner

2000 W

AC-Motor

Keramikbeschichtung

Ionisierungsfunktion

Europe's
No.1
Hairdryer Brand
2006-2011*

*Based on independent 2011
cumulated volume sales data for
17 European countries

HP8195/00



Perfekte Stylingergebnisse und optimaler Schutz für Ihr Haar

SalonDry Active AC Haartrockner

Dank der einzigartigen Kombination aus starkem Luftstrom und Temperaturregelung trocknet dieser Haartrockner Ihr Haar auf schnelle und schonende Weise, sodass es weniger beschädigt wird.

Schön gestylte Haare

- Professionelle Leistung von 2000 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur
- Professioneller AC-Motor für 50 % längere Lebensdauer
- Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle
- Extra schmale Stylingdüse

Weniger Haarschäden

- Keramikelement für glatte Haare
- Ionisierungsfunktion für glänzendes und glattes Haar

Einfache Bedienung

- Aufhängeöse für bequeme Aufbewahrung
- 2,5 m Kabel



Besonderheiten

Professionelle Leistung von 2000 W



Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2000 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Professioneller AC-Motor



Dieser Motortyp wurde speziell für den Profi-Markt entwickelt und bietet zahlreiche Vorteile. Am wichtigsten ist die um 50 % längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Motoren. Darüber hinaus verfügt er über einen besonders leistungsstarken Luftstrom für schnelles und effektives Trocknen.

6 flexible Gebläse-/Temperaturstufen



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Keramikelement



Das Keramikelement verhindert Austrocknen. Es gibt sanfte Infrarotwärme ab, die Ihr Haar von innen heraus trocknet und es somit vor dem Austrocknen schützt, ohne Kompromiss bei Geschwindigkeit und Effektivität.

Ionisierungsfunktion



Ionisierungsfunktion für glänzendes und glattes Haar

Aufhängeöse



Die gummierte Öse befindet sich unten am Griff und stellt eine weitere Aufbewahrungsmöglichkeit dar, die vor allem zuhause oder im Hotel praktisch ist.

2,5 m Kabel



Die zusätzliche Länge des Netzkabels sorgt für mehr Flexibilität und eine bessere Benutzerfreundlichkeit, da Sie das Gerät an jedem von Ihnen gewünschten Ort nutzen können.

Daten

Technische Daten

Wattleistung: 2000 W
Kabellänge: 2,5 m

Eigenschaften

Kaltstufe
Keramikbeschichtung
Ionisierungsfunktion
Aufhängeöse

Service

2 Jahre Garantie

