

PHILIPS

Secador de pelo

SalonShine Care



HP8200/00



Peinado profesional, cuidado profesional SalonShine Care

Lucí como querés y cuidá tu pelo. SalonDry Pro te ofrece 1600 W de potencia de secado profesional.

El look que querés para tu pelo

- Especialmente diseñado para cuidar tu pelo
- 1600 W para un secado más suave
- 6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo
- Coolshot para fijar el brillo y fijar tu peinado
- Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Menos daño en tu pelo

- Tecnología EHD+ para más protección y resultados más brillantes
- Esta tecnología de protección térmica mantiene una temperatura constante de 57°C para proteger tu pelo

Fácil de usar

- Mango plegable para fácil transporte
- Diseño compacto para usar fácilmente
- Anillo para colgar de forma fácil y cómoda
- Cable de 1,8 m para más flexibilidad

Destacados

Especialmente diseñado para cuidar tu pelo




Especialmente diseñado para cuidar tu pelo

1600 W para un secado más suave



Este secador de 1600 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.

Tecnología EHD+



La avanzada tecnología EHD+ de Philips te asegura una distribución uniforme del calor aun en altas temperaturas para evitar el sobrecalentamiento y protege tu pelo para que se vea sano y brillante.

6 posiciones de velocidad y temperatura separadas




La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.

Mango plegable




Este secador dispone de un mango plegable que reduce su tamaño para que puedas guardarlo fácilmente en los lugares más pequeños y para transportarlo vayas donde vayas.

Boquilla concentradora estrecha




La boquilla concentradora dirige el flujo de aire a zonas específicas para obtener un secado perfecto. Es ideal para darle el toque final a tu peinado.

Cable de 1,8 m



Cable de 1,8 m para más flexibilidad

Thermoprotect 57 C



Thermoprotect mantiene una temperatura constante de 57°C para que te seques el pelo rápidamente sin tener que exponerlo al calor del secador por mucho tiempo. Dale a tu pelo una humedad natural para que se vea sano y brillante.



Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 1600 W

Longitud del cable: 1,8 m

Voltaje: 220 V

Funciones

Cool Shot

Mango plegable

Aro para colgar

Ajustes: 6 posiciones de calor y velocidad

Tecnologías para el cuidado del pelo

ThermoProtect: Sí

Servicio

2 años de garantía: Sí

