

PHILIPS

Sèche-cheveux

ThermoProtect

ThermoProtect

2 100 W



HP8204/10



Séchage puissant et cheveux protégés

Protégez vos cheveux tout en les séchant rapidement. Faites votre choix parmi différentes vitesses et températures, pour un brushing sur mesure, ou sélectionnez ThermoProtect pour un séchage rapide à une température douce et constante.

Des résultats impeccables

- Moteur DC et 2 100 W de puissance
- 6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure
- Concentrateur ultra-fin pour un résultat parfait
- Touche air froid pour fixer la coiffure

Cheveux préservés

- ThermoProtect pour protéger vos cheveux contre la surchauffe

Facile à utiliser

- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Anneau de suspension pratique pour le rangement


Points forts

ThermoProtect contre la surchauffe



La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

Puissant



Ce sèche-cheveux Philips ThermoProtect produit un flux d'air rapide grâce à ses 2 100 W. En combinant puissance et vitesse, il vous permet de sécher et styliser vos cheveux encore plus rapidement et facilement.

Contrôle précis



La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent facilement afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.

Concentrateur ultra-fin de 11 mm




Cheveux impeccables et brillants avec le concentrateur ultra-fin, pour un résultat précis.

Air froid



Fonction professionnelle indispensable pour les brosses coiffantes, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

Cordon de 1,8 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

Anneau de suspension pratique



La base du manche est munie d'un anneau de suspension en caoutchouc utile pour un rangement facile, aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.

Caractéristiques

Caractéristiques

Revêtement en céramique: Non
Touche air froid
Diffuseur: Non
Bi-voltage: Non
Manche pliable: Non
Anneau de suspension
Fonction ionique: Non

Embout/concentrateur
Nombre d'accessoires: 1
Housse de voyage incluse: Non

Entretien

2 ans de garantie

Spécificités techniques

Couleur/ finition: Noir mat
Longueur du cordon: 1,8 m
Fréquence: 50-60 Hz
Moteur: Moteur DC
Alimentation: 2 100 W
Tension: 220-240 volt
Puissance consommée: 2 100 W

