



Sèche-cheveux

- ThermoProtect
- 2 100 W

HP8204/10

Séchage puissant et cheveux protégés

Protégez vos cheveux tout en les séchant rapidement. Faites votre choix parmi différentes vitesses et températures, pour un brushing sur mesure, ou sélectionnez ThermoProtect pour un séchage rapide à une température douce et constante.

Avantages

Des résultats impeccables

- Moteur DC et 2 100 W de puissance
- 6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure
- Concentrateur ultra-fin pour un résultat parfait
- Touche air froid pour fixer la coiffure

Cheveux préservés

- ThermoProtect pour protéger vos cheveux contre la surchauffe

Facile à utiliser

- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Anneau de suspension pratique pour le rangement

PHILIPS

ThermoProtect

Fonctions

ThermoProtect contre la surchauffe



La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

Puissant



Ce sèche-cheveux Philips ThermoProtect produit un flux d'air rapide grâce à ses 2 100 W. En combinant puissance et vitesse, il vous permet de sécher et styler vos cheveux encore plus rapidement et facilement.

Contrôle précis



La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent facilement afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.

Concentrateur ultra-fin de 11 mm



Cheveux impeccables et brillants avec le concentrateur ultra-fin, pour un résultat précis.

Air froid



Fonction professionnelle indispensable pour les brosses coiffantes, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

Cordon de 1,8 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

Anneau de suspension pratique



La base du manche est munie d'un anneau de suspension en caoutchouc utile pour un rangement facile, aussi bien à la maison qu'à l'hôtel.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Caractéristiques

Revêtement en céramique	Non
Touche air froid	Oui
Diffuseur	Non
Bi-voltage	Non
Manche pliable	Non
Anneau de suspension	Oui
Fonction ionique	Non
Embout/concentrateur	Oui

Nombre d'accessoires	1
Housse de voyage incluse	Non

Entretien

2 ans de garantie	Oui
-------------------	-----

Spécificités techniques

Couleur/finition	Noir mat
Longueur du cordon	1,8 m
Fréquence	50-60 Hz

ThermoProtect

Moteur	Moteur DC
Alimentation	2 100 W
Tension	220-240 volt
Puissance consommée	2 100 W

Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851631

Carton externe

Longueur	63,20 cm
Largeur	35,00 cm
Hauteur	24,77 cm
Poids brut	5,69 kg
EAN	18710103738999
Nombre d'emballages	6

Dimensions de l'emballage

Hauteur	23,00 cm
Largeur	31,00 cm
Profondeur	11,00 cm
Poids net	0,62 kg
Poids brut	0,84 kg
EAN	08710103738992
Nombre de produits inclus	1



Les données sont sujettes
à changement
2019, mai 24

Version: 2.4.1
EAN: 08710103738992

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com