

PHILIPS

吹風機

Shine & Protect

1600W



HP8213/00



光澤加倍，極致呵護*

隨心所欲地造型，同時呵護您的秀髮。呵護閃耀秀髮的吹風機提供 1600W 的專業吹整風力

完美髮型

- 1600W，溫和吹整
- 2 倍負離子護髮

減少對秀髮的傷害

- 均勻加熱傳導科技可避免過度加熱
- 溫控護髮

簡單易用

- 輕鬆操控六種不同的風速與溫度設定



asimpleswitch.com

焦點

規格

2 倍負離子呵護亮澤秀髮




立即釋放 2 倍負離子**；有效防靜電與負離子護髮功能，讓秀髮滑順、不毛躁。

溫控護髮



內建護髮功能，溫控護髮設定不但讓您能快速吹乾頭髮而不會過乾，能維持頭髮健康水分，給您一頭亮麗柔順的秀髮。

先進均勻導熱技術



所謂的先進飛利浦均勻加熱傳導 (EHD) 科技是指吹風機出風口採獨特的設計，可保持均勻受熱的狀態 (即使高溫下也是如此)，不會因為風力集中於一處而導致髮質受損。如此可有效避免讓秀髮過度受熱，常保秀髮健康亮麗。

1600W，溫和吹整



1600W 吹風機給您最佳的風量與溫和吹整效能，每天打造亮麗秀髮。

六種不同的風速與溫度設定



您可以輕鬆調整所需的風速和溫度，打造完美的美髮造型。六種不同設定，可確保精確和量身打造的造型效果。

特色

吊環: 是
設定: 6 段溫度/風速設定

技術規格

電線長度: 1.6 m
電壓: 220 V
瓦數: 1600 W

服務

兩年保固: 是

配件

附件: 集中風力吹嘴

設計

顏色: 金屬紫



asimpleswitch.com

飛利浦環保標誌

飛利浦環保產品可以降低成本、減少耗電量、降低二氧化碳排放。其方法在於，這些產品均在一或多項飛利浦環保焦點領域 (能源效率、包裝、有害物質、重量、回收與處理以及使用壽命期間的穩定性能) 做到了環保相關的重大改良。

* 相較於飛利浦舊款型號 HP8200。

** 相較於飛利浦 HP8210。