

PHILIPS

吹風機

負離子增強功能

HP8216/00



閃耀療護實現絲緞般滑順秀髮

KeraShine 吹風機

隨心所欲地造型，同時照顧您的秀髮。呵護閃耀秀髮的吹風機提供 1600W 的專業吹整風力

完美髮型

- 1600W，溫和吹整

減少對秀髮的傷害

- 均勻加熱傳導科技可避免過度加熱
- 冷風設定，溫和吹整
- 護髮溫控設定
- 負離子護髮
- 均勻加熱傳導科技可避免過度加熱

簡單易用

- 三種不同設定，操控性更佳

焦點

先進均勻導熱技術




所謂的先進飛利浦均勻加熱傳導 (EHD) 科技是指吹風機出風口採取獨特設計與角質蛋白塗層，可保持均勻受熱的狀態 (即使高溫下也是如此)，不會因為熱點集中於一處而導致髮質受損。如此可有效避免讓秀髮過度受熱，常保秀髮健康亮麗。

負離子呵護亮澤秀髮



有效防靜電與負離子護髮功能，讓秀髮滑順、不毛躁。

1600W，溫和吹整



1600W 吹風機給您最佳的風量與溫和吹整效能，每天打造亮麗秀髮。

三種不同設定




您可以輕鬆調整所需的風速與溫度，打造完美的美髮效果。三種不同設定，可確保精確與適合的造型功能。

護髮溫控

護髮溫控能提供最佳的吹風溫度，防止秀髮過度受熱。風力依然強勁，但卻可讓秀髮備受呵護。

冷風設定



冷風設定是一種微加熱設定，可溫和吹整秀髮，將髮質損傷降到最低。此功能適用於所有髮質，對細柔、乾燥或受損髮質特別有效。在炎熱的夏季中，這是最完美的設定！

規格

技術規格

瓦數: 1600 W

電線長度: 1.6 m

特色

設定: 3 段溫度/風速設定

吊環: 是

瞬間冷風鍵: 是

客戶服務

兩年保固: 是

配件

附件: 集中風力吹嘴

設計

顏色: 黑色

