

PHILIPS

Haartrockner

DryCare Advanced

ThermoProtect

2.100 W

6 Hitze- und
Geschwindigkeitsstufen

Kaltstufe



HP8230/08



Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect mit 14 mm Stylingdüse.

Schützen Sie Ihr Haar, und genießen Sie gleichzeitig schnelles Trocknen. Wählen Sie aus unterschiedlichen Wärme- und Temperatureinstellungen aus, oder stellen Sie einfach ThermoProtect für ein schnelles Trocknen bei einer konstanten schonenden Temperatur ein.

Schön gestylte Haare

- Professionelle Leistung von 2100 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look
- Perfekte Stylingergebnisse dank schmaler Stylingdüse
- Sechs flexible Gebläse- und Temperatureinstufen für volle Kontrolle

Weniger Haarschäden

- ThermoProtect-Temperatureinstellung

Einfache Bedienung

- Aufhängeöse für bequeme Aufbewahrung
- 1,8 m Stromkabel
- Abnehmbarer Lufteinlassfilter sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Kaltstufe



Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion für Haarstyler, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

Professionelle Leistung von 2100 W



Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Aufhängeöse



Die gummierte Öse befindet sich unten am Griff und stellt eine weitere Aufbewahrungsmöglichkeit dar, die vor allem zuhause oder im Hotel praktisch ist.

Schmale Stylingdüse




Perfekte Stylingergebnisse und glänzendes Haar dank schmaler Stylingdüse für ein präzises Styling.

ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Kabellänge 1,8 m



Praktische Verwendung dank 1,8 m Netzkabel.

Abnehmbarer Lufteinlassfilter

Die Wartung des abnehmbaren Lufteinlassfiltern Ihres Haartrockners ist ganz einfach: Nehmen Sie ihn einfach ab, um ihn zu

reinigen. Eine regelmäßige Reinigung vermeidet Staubablagerungen und Haare, die die Trocknungsleistung verringern können.

Geschwindigkeits- u. Temp.einstellungen



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Technische Daten

Spannung: 220 bis 240 V

Frequenz: 50 bis 60 Hz

Wattleistung: 2.100 W

Leistung: 2.100 W

Farbe/Design: Hochglanz- und Mattschwarz

Gehäusematerial: ABS

Motor: Gleichstrommotor

Kabellänge: 1,8 m

Eigenschaften

Einklappbarer Handgriff: Nein

Kaltstufe

Spannungsanpassung: Nein

Reisetasche: Nein

Keramikbeschichtung: Nein

Ionisierungsfunktion: Nein

Aufhängeöse

Diffusor: Nein

Düse/Stylingdüse: Schmale Stylingdüse mit 14 mm

Anzahl Aufsätze: 1

Service

2 Jahre Garantie

Gewicht und Abmessungen

A-Box-Maße: Länge = 63 cm, Breite = 35 cm, Höhe = 25 cm

A-Box-Gewicht: 5,7 kg

F-Box-Maße: Tiefe = 11 cm, Höhe = 23 cm, Breite = 31 cm

F-Box-Gewicht: 0,8 kg

Produktgröße: Breite = 22 cm, Höhe = 31 cm, Länge = 10 cm

Produktgewicht (ohne Verpackung): 0,6 kg

