

# PHILIPS

Haartrockner

ThermoProtect Ionic

2200 W

ThermoProtect-Einstellung  
mit Volumendiffuser  
Ionisierungsfunktion



HP8232/08



## Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect mit Volumendiffuser und 14 mm Stylingdüse.

Schützen Sie Ihr Haare, und genießen Sie gleichzeitig professionelle Ergebnisse beim Trocknen. Unterschiedliche Wärme- und Geschwindigkeitseinstellungen sorgen für das gewünschte Föhnergebnis. Verfügt über ThermoProtect für schnelles Trocknen bei einer konstanten, schonenden Temperatur sowie über die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für glänzende Haare.

### Schön gestylte Haare

- Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look
- Sorgt für mehr Volumen, besonders volle Locken und ein schwungvolles Styling
- Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle
- Perfekte Stylingergebnisse dank schmaler Stylingdüse

### Weniger Haarschäden

- ThermoProtect-Temperatureinstellung
- Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

### Einfache Bedienung

- 1,8 m Stromkabel
- Abnehmbarer Lufteinlassfilter sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung
- Aufhängeöse für bequeme Aufbewahrung



asimpleswitch.com

# Besonderheiten

## Kaltstufe



Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion für Haarstyler, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

## 2200 W Professionelle Leistung




Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

## ThermoProtect Temperatur




Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

## Kabellänge 1,8 m



Praktische Verwendung dank 1,8 m Netzkabel.

## Asymmetrischer Volumendiffuser




Der Volumen-Diffuser hat eine einmalige asymmetrische Form, der zu den Konturen des Kopfes passt, dadurch wird die Verwendung einfacher und intuitiver. Er trocknet das Haar auf gesunde Weise, glättet das Haar und gibt ihm mehr Volumen, indem der Luftstrom auf das gesamte Haar verteilt wird. Setzen Sie den Diffuser mit seinen fein strukturierten Stiften nahe an den Haarwurzeln ein für mehr Volumen und perfekt definierte Locken.

## Abnehmbarer Lufteinlassfilter

Die Wartung des abnehmbaren Lufteinlassfiltern Ihres Haartrockners ist ganz einfach: Nehmen Sie ihn einfach ab, um ihn zu reinigen. Eine regelmäßige Reinigung vermeidet Staubablagerungen und Haare, die die Trocknungsleistung verringern können.

## Geschwindigkeits- u. Temp.einstellungen



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

## Ionisierungsfunktion



Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes, schönes Haar.

## Aufhängeöse



Die gummierte Öse befindet sich unten am Griff und stellt eine weitere Aufbewahrungsmöglichkeit dar, die vor allem zuhause oder im Hotel praktisch ist.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Technische Daten

**Spannung:** 220 – 240 V

**Frequenz:** 50 – 60 Hz

**Wattleistung:** 2200 W

**Leistung:** 2200 W

**Farbe/Design:** Hochglanzschwarz und  
Mattweiß

**Gehäusematerial:** ABS

**Motor:** Gleichstrommotor

**Kabellänge:** 1,8 m

## Eigenschaften

**Einklappbarer Handgriff:** Nein

**Kaltstufe**

**Spannungsanpassung:** Nein

**Reisetasche:** Nein

**Keramikbeschichtung:** Nein

**Ionisierungsfunktion**

**Aufhängeöse**

**Diffusor:** Asymmetrischer Volumendiffusor

**Düse/Stylingdüse:** Schmale Stylingdüse mit  
14 mm

**Anzahl Aufsätze:** 2

## Service

**2 Jahre Garantie**

## Gewicht und Abmessungen

**A-Box-Maße:** Länge = 63 cm, Breite = 35 cm,  
Höhe = 25 cm

**A-Box-Gewicht:** 6,2 kg

**F-Box-Maße:** Tiefe = 11 cm, Höhe = 23 cm,  
Breite = 31 cm

**F-Box-Gewicht:** 0,9 kg

**Produktgröße:** Breite = 22 cm, Höhe = 31 cm,  
Länge = 10 cm

**Produktgewicht (ohne Verpackung):** 0,6 kg

