

# PHILIPS

Haartrockner

DryCare Advanced

ThermoProtect,  
Ionisierungsfunktion

2.200 W

Ionisierungsfunktion

Massagediffusor



HP8233/00



## Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect mit Massagediffusor und 11 mm Stylingdüse.

Schützen Sie Ihr Haar, und genießen Sie gleichzeitig schnelle Ergebnisse beim Trocknen. Dieser Haartrockner verfügt über unterschiedliche Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen, ThermoProtect für schnelles Trocknen bei einer konstanten, schonenden Temperatur sowie über die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für glänzende Haare.

### Schön gestylte Haare

- Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur
- Ultradünne 11 mm Stylingdüse für besonders präzises Styling
- Maximales Volumen und perfekte Locken bei gleichzeitiger Massage der Kopfhaut
- Turbo Boost zum besonders schnellen Trocknen
- Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look

### Weniger Haarschäden

- ThermoProtect-Temperatureinstellung
- Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

### Einfache Bedienung

- Elegantes, feminines Design mit Fokus auf Leistung und Qualität
- 1,8 m Stromkabel
- Aufhängeöse für bequeme Aufbewahrung
- Abnehmbarer Lufteinlassfilter sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Besonderheiten

## Premium-Design




Dieser Haartrockner besticht durch sein modernes, intelligentes Design. Weiche, fließende Konturen und die verlängerte Form kombinieren Weiblichkeit mit Präzision und hochwertigen Materialien und Oberflächen, die die überragende Leistung des Geräts verdeutlichen.

## ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

## 2200 W Professionelle Leistung



Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

## Ionisierungsfunktion



Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes, schönes Haar.

## Geschwindigkeits- u. Temp.einstellungen



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

## Ultradünne 11 mm Stylingdüse



Die ultradünne Stylingdüse konzentriert Luftstrom mit der 11 mm Düse für ein präzises Styling eines bestimmten Bereichs. Besonders für Korrekturen und zum Abrunden des Stylings geeignet.

## Turbo Boost



Durch Drücken der Turbo Boost-Taste wird der Luftstrom verstärkt, damit Ihre Haare noch schneller trocknen.

## Asymmetrischer Massagediffusor



Der asymmetrische Massagediffusor hat eine einmalige asymmetrische Form, der zu den Konturen des Kopfes passt. Dadurch wird die Verwendung einfacher und intuitiver. Er trocknet das Haar auf gesunde Weise, glättet das Haar und gibt ihm mehr Volumen, indem der Luftstrom auf das gesamte Haar verteilt wird. Zudem stimuliert die Massagefunktion die Kopfhaut und verbessert die Gesundheit Ihres Haars. Setzen Sie den Diffusor mit seinen fein strukturierten Stiften nahe an den Haarwurzeln ein für mehr Volumen und perfekt definierte Locken.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Technische Daten

**Spannung:** 220 bis 240 V

**Frequenz:** 50 bis 60 Hz

**Wattleistung:** 2.200 W

**Leistung:** 2.200 W

**Farbe/Design:** Glänzend schwarz und violett

**Gehäusematerial:** PC

**Motor:** Gleichstrommotor

**Kabellänge:** 1,8 m

## Eigenschaften

**Einklappbarer Handgriff:** Nein

**Kaltstufe**

**Spannungsanpassung:** Nein

**Reisetasche:** Nein

**Keramikbeschichtung:** Keramikelement

**Ionisierungsfunktion**

**Aufhängeöse**

**Diffusor:** Volumendiffusor mit Massagefunktion

**Düse/Stylingdüse:** Ultradünne 11 mm

**Stylingdüse**

**Anzahl Aufsätze:** 2

**Turbo Boost**

## Service

**2 Jahre Garantie**

## Gewicht und Abmessungen

**A-Box-Maße:** Länge = 63 cm, Breite = 35 cm, Höhe = 25 cm

**A-Box-Gewicht:** 6,3 kg

**F-Box-Maße:** Tiefe = 11 cm, Höhe = 23 cm, Breite = 31 cm

**F-Box-Gewicht:** 1 kg

**Produktgröße:** Breite = 22 cm, Höhe = 31 cm, Länge = 10 cm

**Produktgewicht (ohne Verpackung):** 0,6 kg

