




Philips DryCare Advanced
Uscător de păr

ThermoProtect Ionic

2200 W
Îngrijire cu ioni
Difuzor cu masaj



HP8233/00

Uscare rapidă la o temperatură mai joasă cu ThermoProtect

cu difuzor cu masaj și cap de coafare de 11 mm.

Protejează-ți părul și bucură-te de rezultatele rapide de uscare. Acest uscător de păr are mai multe setări de viteză și temperatură. Dispune de ThermoProtect pentru uscare rapidă la o temperatură constantă, care îngrijește, Ionic Care și TurboBoost.

Păr coafat frumos

- Profesional 2200 W pentru volum perfect.
- Cap de coafare ultra subțire de 11 mm pentru coafare precisă
- Maximizează volumul și mărește buclele în timp ce îți masează ușor scalpul
- Jet turbo pentru uscare și mai rapidă
- Șase setări flexibile de viteză și temperatură pentru control complet
- Jetul de aer rece îți fixează coafura

Mai puțină deteriorare a părului

- Setare de temperatură ThermoProtect
- Tratament cu ioni pentru păr strălucitor și drept
- Îngrijire sporită cu elementele ceramice, care oferă încălzire puternică IR

Ușor de utilizat

- Design elegant, feminin evidențiind performanța și calitatea
- Cablu de alimentare de 1,8 m
- Cârlig de depozitare ușoară pentru depozitare convenabilă

Repere

Design premium




Acest uscător de păr are un design modern, sofisticat. Liniile fine, fluide și proporțiile alungite comunică subtil feminitatea, în timp de precizia detaliilor și materialele și finisajele de înaltă calitate reprezintă dovada performanțelor superioare ale produsului.

Setare temperatură ThermoProtect



Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum și protecție suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu același flux de aer de putere, vei obține cele mai bune rezultate, în mod delicat.

Profesional 2200 W



Acest uscător de păr de 2200 W creează un flux de aer puternic. Combinația rezultată de putere și viteză accelerează și facilitează uscarea și coafarea părului.

Tratament cu ioni



Oferă părului tău îngrijire instantanee cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul și netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Astfel se obține un păr mătășos și drept, care strălucește frumos.

Setări de viteză și temperatură



Viteza și căldura necesare pot fi ajustate ușor pentru a crea stilul perfect. Șase setări diferite asigură un control complet pentru coafare precisă și personalizată.

Cap de coafare ultra subțire de 11 mm



Capul de coafare ultra subțire concentrează părul prin orificiul de 11 mm pentru o coafare precisă în zone specifice. Grozav pentru retușuri sau pentru a-ți defini stilul.

Jet turbo



Butonul pentru jet turbo mărește debitul de aer, pentru a-ți usca părul și mai rapid.

Difuzor asimetric cu masaj



Difuzorul asimetric cu masaj are un design unic asimetric care este conturat pe cap, fiind astfel mai ușor și mai intuitiv de utilizat. Difuzorul distribuie, de asemenea, fluxul de aer pe păr, uscând părul într-un mod mai sănătos, amplificând volumul și reducând cărlionții, în timp ce masajul suplimentar ajută la stimularea scalpului și la îmbunătățirea vitalității părului. Pentru rezultate excelente, ține-l aproape de calotă și de zona rădăcinilor și permite pinilor cu textură de masaj să sporească volumul, să definească bucle și să modeleze cărlionții.



Sigla Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Specificații tehnice

- Tensiune: 220-240 V
- Frecvență: 50-60 Hz
- Putere: 2200 W
- Alimentare: 2200 W
- Culoare/finisaj: Mov și negru gradient lucios
- Material carcasă: PC
- Motor: Motor CC
- Lungime cablu: 1,8 m

Caracteristici

- Mâner pliant: Nu
- Jet de aer rece
- Tensiune dublă: Nu
- Husă de călătorie: Nu
- Înveliș ceramic: Element ceramic
- Tratamente cu ioni
- Agățătoare
- Difuzor: Difuzor pentru volum cu funcție de masaj

- Cap de coafare / Concentrator: Cap de coafare ultra subțire de 11 mm
- Număr de accesorii: 2
- Putere turbo

Service

- 2 ani garanție

Greutate și dimensiuni

- Dimensiuni cutie A: Lungime = 63 cm, Lățime = 35 cm, Înălțime = 25 cm
- Greutate cutie A: 6,3 kg
- Dimensiuni cutie F: Adâncime = 11 cm, Înălțime = 23 cm, Lățime = 31 cm
- Greutate cutie (F-box): 1 kg
- Dimensiune produs: Lățime = 22 cm, Înălțime = 31 cm, Lungime = 10 cm
- Greutate produs (exclusiv ambalaj): 0,6 kg



Data apariției 2017-12-26

Versiune: 12.1.1

EAN: 08 71010 36020 40

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com