

PHILIPS

Фен

DryCare Advanced

ThermoProtect Ionic

2200 Вт

Ионизация для бережной сушки

Массажная насадка-диффузор



HP8233/00



Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

с массажным диффузором и насадкой-концентратором 11 мм.

Быстрая укладка без вреда для волос! Этот фен оснащен несколькими настройками скорости и температуры. Технология ThermoProtect позволит вам быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре. Фен также оснащен системой ионизации и режимом TurboBoost.

Красиво уложенные волосы

- Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты
- Узкая насадка-концентратор 11 мм для идеальной укладки
- Мягкий массаж головы и максимальный объем прически
- Турборежим для очень быстрой сушки
- Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос
- Холодный обдув для фиксации укладки

Более бережно

- Температурная настройка ThermoProtect
- Система ионизации для гладких блестящих волос
- Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне

Легко использовать

- Элегантный, женственный дизайн, подчеркивающий высокое качество.
- Сетевой шнур 1,8 м
- Удобная петелька для хранения



asimpleswitch.com

Особенности

Премиальный дизайн




Этот фен отличается стильным усовершенствованным дизайном, мягкими плавными контурами и удлиненной формой, а точность укладки и высококачественные материалы и покрытие свидетельствуют о высочайшем качестве работы прибора.

Технология ThermoProtect



Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

Мощность 2200 Вт



Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Система ионизации



Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

Настройки скорости и температуры



Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Узкая насадка-концентратор 11 мм.



Ультразвук насадка-концентратор 11 мм направляет воздушный поток для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации укладки при завершении образа.

Турборежим



Кнопка включения турборежима увеличивает поток воздуха, что позволяет сушить волосы еще быстрее.

Массажная насадка-диффузор



Удобная массажная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Благодаря равномерному распределению воздушного потока диффузор обеспечивает более бережную сушку, придает дополнительный объем волосам и уменьшает их спутывание. Массаж благотворно воздействует на кожу головы, повышая жизнеспособность волос. Для наилучших результатов поместите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням волос: массажные пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Технические характеристики

напряжение: 220—240 В

Частота: 50—60 Гц

мощность в ваттах: 2200 Вт

Питание: 2200 Вт

Цвет/отделка: Глянцевый черный, плавно переходящий в фиолетовый

Материал корпуса: ПК

Мотор:

Мотор с питанием от постоянного тока

Длина шнура: 1,8 м

Особенности

Складная ручка: нет

Холодный обдув: Да

Переключение напряжения: нет

Чехол для путешествий: нет

Керамическое покрытие: Керамический элемент

Система ионизации: Да

Петелька для подвешивания: Да

Насадка-диффузор: Массажная насадка-диффузор для придания объема

Насадка/концентратор: Узкая насадка-концентратор 11 мм.

Количество насадок:

2

Турборежим: Да

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Вес и габариты

Размеры A-бокс: 63 см, 35 см, 25 см

Вес A-Вох: 6,3 кг

Размеры F-бокс: Глубина = 11 см, Высота = 23 см, Ширина = 31 см

Вес F-Вох: 1 кг

Размер изделия: Ширина = 22 см, Высота = 31 см, Длина = 10 см

Вес изделия (без упаковки): 0,6 кг

