

PHILIPS

Sušilnik za lase

DryCare Advanced

ThermoProtect Ionic

2200 W

Nega z ioni

Masažni razpršilnik



HP8233/00



ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi

z masažnim razpršilnikom in 11 mm nastavkom za urejanje.

Zaščitite lase med hitrim sušenjem. Sušilnik za lase ima različne nastavitve hitrosti in temperature. Vsebuje tehnologiji ThermoProtect za hitro sušenje pri stalni negovalni temperaturi in TurboBoost ter nego z ioni.

Čudovito oblikovani lasje

- Profesionalna moč 2200 W za popolno pričesko
- Izjemno tanek 11 mm nastavek za urejanje za natančno oblikovanje
- Poveča volumen in utrdi kodre, hkrati pa masira lasišče
- Turbo moč za izredno hitro sušenje
- Šest prilagodljivih nastavitvev hitrosti in temperature za popoln nadzor
- S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Manj poškodovanih las

- Nastavitev temperature ThermoProtect
- Oblikovanje z ioni za sijajočo in gladko pričesko

Enostavna uporaba

- Elegantna ženska zasnova poudarja učinkovitost in kakovost
- 1,8-metrski napajalni kabel
- Kavelj za priročno shranjevanje
- Snemljiv zračni filter omogoča hitro in enostavno čiščenje



asimpleswitch.com

Značilnosti

Vrhunska zasnova




Sušilnik za lase predstavlja sodoben in prefinjen pristop k zasnovi. Mehke in tekoče linije ter podaljšani deli prefinjeno izražajo ženstvenost, izpopolnjena zasnova in visokokakovostni materiali pa dokazujejo vrhunsko zmogljivost izdelka.

Temperatura ThermoProtect




Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

Profesionalna moč 2200 W



Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2200 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.

Ionsko oblikovanje



Pričesko oblikujte z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Nastavitve hitrosti in temperature



Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih nastavitvev zagotavlja popoln nadzor za natančno oblikovanje po vaši meri.

Izjemno tanek 11 mm nastavek za urejanje



Izjemno tanek nastavek za urejanje lase usmerja skozi 11 mm nastavek za natančno oblikovanje na določenih delih. Idealno za urejanje in oblikovanje pričeske.

Turbo moč



Gumb za turbo moč okrepi zračni tok za še hitrejšo sušenje las.

Asimetrični masažni razpršilnik



Asimetrični masažni razpršilnik je edinstvene asimetrične zasnove, ki je prilagojena obliki glave, kar omogoča enostavnejšo in bolj intuitivno uporabo. Razpršilnik zrak porazdeli po vseh laseh za bolj zdravo sušenje, kar poveča volumen in zmanjša naelektrenost, z masažo pa spodbuja prekrvavitev lasišča in izboljša vitalnost las. Za najboljše rezultate ga držite blizu temena in korenin, da masažni teksturirani elementi razpršilnika izboljšajo volumen, ustvarjajo prožno pričesko in kodre.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Tehnične specifikacije

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50–60 Hz

Moč: 2200 W

Napajanje: 2200 W

Barva/površina: Sijajna črna z rožnatim odtenkom

Material ohišja: PC

Motor: Motor DC

Dolžina kabla: 1,8 m

Značilnosti

Zložljiv ročaj: Ne

Hladen zračni tok

Dvojna napetost: Ne

Potovalna torbica: Ne

Keramična prevleka: Keramični element

Oblikovanje pričeske z ioni

Obešalna zanka

Razpršilnik: Masažni razpršilnik za več volumna

Nastavek/koncentrator: Izjemno tanek 11 mm nastavek za urejanje

Število nastavkov: 2

Turbo moč

Servis

Dveletna garancija

Teža in dimenzije

Dimenzije škatle A: Dolžina = 63 cm, Širina = 35 cm, Višina = 25 cm

Teža škatle A: 6,3 kg

Dimenzije škatle F: Globina = 11 cm, Višina = 23 cm, Širina = 31 cm

Teža paketa F: 1 kg

Velikost izdelka: Širina = 22 cm, Višina = 31 cm, Dolžina = 10 cm

Teža izdelka (brez embalaže): 0,6 kg

