



Sèche-cheveux

- ThermoProtect Ionique
- 2 200 W
- Fonction ionique
- Diffuseur massant

HP8233/00

## Séchage rapide même à basse température avec ThermoProtect

Avec diffuseur massant et concentrateur 11 mm.

Protégez vos cheveux tout en bénéficiant d'un séchage rapide. Faites votre choix parmi les différentes vitesses et températures de ce sèche-cheveux. Utilisez la fonction ThermoProtect pour un séchage ultra-rapide à une température douce et constante, et bénéficiez du soin ionique et de la fonction Turbo.

### Avantages

**PHILIPS**

### Des résultats impeccables

- Puissance professionnelle de 2 200 W pour des résultats impeccables
- 6 combinaisons vitesse/température pour un contrôle total de votre coiffure
- Concentrateur ultra-fin de 11 mm pour des résultats précis
- Touche turbo pour un séchage ultra-rapide
- Maximise le volume et les boucles tout en massant doucement le cuir chevelu
- Touche air froid pour fixer la coiffure

### Cheveux préservés

## Fonctions

### Design de qualité



Le design de ce sèche-cheveux est moderne et sophistiqué. Ses lignes fluides, douces et allongées apportent une touche subtile et féminine, tandis que ses finitions impeccables et ses matériaux de qualité supérieure annoncent l'excellence du produit.

### Fonction ThermoProtect



La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

### Puissance professionnelle de 2 200 W



Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.

- Réglage de la température ThermoProtect
- Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis
- Plus de soin avec les éléments céramiques générant une chaleur infrarouge

### Facile à utiliser

- Design élégant et féminin exprimant performances et qualité
- Cordon d'alimentation 1,8 m
- Anneau de suspension pratique pour le rangement
- Le filtre à air amovible rend le nettoyage plus simple et rapide

### Fonction ionique



Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

### Réglages de vitesse et de température




La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent facilement afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.

### Concentrateur ultra-fin de 11 mm



Le concentrateur ultra-fin canalise le flux d'air à travers un embout de 11 mm, pour un coiffage précis de vos cheveux. Idéal pour les retouches ou pour fixer votre coiffure.

### Touche turbo



La touche turbo augmente le flux d'air, pour sécher vos cheveux encore plus rapidement.

Diffuseur massant asymétrique



Grâce à sa forme asymétrique exclusive adaptée à la morphologie du crâne, le diffuseur massant est plus facile et intuitif à utiliser. Il répartit le flux d'air dans les cheveux afin de les sécher sans les abîmer, de leur donner du volume et de réduire les frisottis. Il permet aussi de masser le crâne afin de stimuler le cuir chevelu et d'accroître la vitalité de cheveux. Pour des résultats optimaux, maintenez-le près du crâne et des racines, et laissez les picots massants texturés du diffuseur créer du volume, ajouter du ressort aux cheveux et former les boucles.

Plus de soin avec l'élément céramique




Les éléments céramiques génèrent une chaleur infrarouge douce qui sèche vos cheveux de l'intérieur et évite le dessèchement, sans diminuer l'efficacité.

Air froid



Fonction professionnelle indispensable pour les brosses coiffantes, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

Cordon de 1,8 m



Maniabilité optimale grâce au cordon d'alimentation de 1,8 m.

Anneau de suspension pratique



L'anneau de suspension en caoutchouc situé à la base du manche permet également de ranger le sèche-cheveux facilement à la maison ou à l'hôtel.

Filtre d'entrée d'air amovible

Le filtre à air amovible de votre sèche-cheveux est facile à entretenir. Détachez-le simplement pour le nettoyer. Un nettoyage régulier évite que les poussières et les cheveux ne s'accumulent, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les performances de séchage.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Spécificités techniques

Tension	220-240 volt
Fréquence	50-60 Hz
Puissance consommée	2 200 W
Alimentation	2 200 W
Couleur/ finition	Noir brillant et dégradé violet
Matériau du boîtier	PC
Moteur	Moteur DC
Longueur du cordon	1,8 m

Caractéristiques

Manche pliable	Non
Touche air froid	Oui
Bi-voltage	Non
Trousse de voyage	Non
Revêtement en céramique	Résistance en céramique
Fonction ionique	Oui
Anneau de suspension	Oui
Diffuseur	Diffuseur de volume massant
Embout/concentrateur	Concentrateur ultra-fin de 11 mm
Nombre d'accèssoires	2

Touche turbo Oui

Entretien

Deux ans de garantie Oui

Poids et dimensions

Dimensions de l'unité d'emballage	Longueur : 63 cm Largeur : 35 cm Hauteur = 25 cm
Poids de l'unité d'emballage	6,3 kg
Dimensions de l'unité de vente	Profondeur : 11 cm Hauteur : 23 cm Largeur : 31 cm
Poids de l'unité de vente	1 kg
Taille du produit	Largeur : 22 cm Hauteur = 31 cm Longueur = 10 cm
Poids du produit (sans l'emballage)	0,6 kg

Dimensions de l'emballage

Hauteur	23,00 cm
Largeur	31,00 cm

## DryCare Advanced

Profondeur	11,00 cm
Poids net	0,72 kg
Poids brut	0,95 kg
EAN	08710103602033
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851631

### Carton externe

Longueur	63,20 cm
Largeur	35,00 cm
Hauteur	24,77 cm
Poids brut	6,33 kg
EAN	18710103602030
Nombre d'emballages	6



Les données sont sujettes  
à changement  
2017, février 16

Version: 11.0.1  
EAN: 08710103602033

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)