

PHILIPS

节能电吹风

DryCare Essential

DryCare Essential

负离子



HP8247/05



快速干发，节能省电

飞利浦 DryCare Essential 具有创新的风扇设计，仅耗能 1600 瓦即可达到 2100 瓦电吹风带来的干发效果。*

靓丽造型

- 使用 1600 瓦电能，达到 2100 瓦吹干性能
- 负离子养护令秀发亮泽、柔顺
- 护发冷风喷出能帮您塑造发型
- 3 档热力+2 档风速设置，可实现6档风热调节，满足您的多种需求
- 12 毫米集风嘴，可产生流畅的集中气流

防止秀发过热损伤

- 热量均匀分布，减少过热现象
- 恒温护发温度设定

易于使用


- 1.8 米电源线，增大了使用灵活性
- 筒便存放挂钩，便于存放电吹风



asimpleswitch.com


产品亮点

PowerSmart 气流技术



新风扇设计可使您仅使用 1600 瓦电能，即可达到与 2100 瓦电吹风（吹干率大约为 5 克/分钟）相媲美的吹干性能。这相当于节能 23%*

负离子养护



负离子养护呵护秀发。带电负离子可以瞬间消除静电，养护秀发，去处毛躁，让秀发表层顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

热量均匀分布



具有热量均匀分布功能，您的电吹风使用特别设计的出风口，可确保在吹干时热量始终均匀分布在头发上（即使在高温下）- 并防止局部过热造成损坏。

护发冷风喷出能帮您塑造发型

不可或缺的专业设定，冷风按钮可立刻喷出冷风气流。可用在完成基础造型后为秀发定型。

精确控制



轻松设定不同的风热和风速，有助于吹出迷人发型。从 3 档热力和 2 档风速设置进行选择，可精确控制吹干和造型效果。

12 毫米集风嘴



12 毫米集风嘴产生集中气流，可实现精确造型。特别适合打理造型或塑造发型。

恒温护发温度



恒温护发温度设定可提供恒定的干发温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得快速吹干效果的同时呵护秀发。

1.8 米电源线

1.8 米电源线。

简便存放挂钩

橡胶挂钩位于手柄底座上，可用于将电吹风轻松存放在家中或酒店内。

规格

功能

风嘴/集风嘴
附件数量: 1
挂环
冷风喷出
负离子养护

服务

2 年保修

技术规格

频率: 50-60 赫兹
功率: 1600 瓦
马达: 直流马达
电线长度: 1.8 米
电压: 220 伏



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

* 与 2100 瓦飞利浦电吹风相比（HP8230，根据 IEC61855 标准）