

# PHILIPS

## 电吹风

DryCare Advanced

智能水光传感器

负离子

2200 瓦



HP8258/05



## 防止过热损伤，令秀发变得水润莹亮

不断探测出风口风温并自动进行高低温调节，防止头发过热损伤。使用 ThermoShield 档位比起使用高温高热档，能使发丝更水润、水亮、水滑。

### 智能水光传感器

- 智能水光技术能自动进行高低温调节

### 靓丽造型

- 2200 瓦快速、高性能吹干动力
- 护发冷风喷出能帮您塑造发型
- 3 档热力+2 档风速设置，可实现6档风热调节，满足您的多种需求
- 纤巧的集风嘴，有助于打造多变发型。
- 按摩扩散风嘴，可在按摩头皮的同时扩散风量，并维持卷发的蓬松度
- 涡轮加速可进一步提升功率，增强气流，达到快速吹干的效果。

### 防止秀发过热损伤

- 高达 4 倍的负离子养护，打造亮泽秀发

### 易于使用

- 简便存放挂钩，便于存放电吹风
- 1.8 米电源线，增大了使用灵活性

# 产品亮点

## 智能水光传感器



智能水光技术是一项飞利浦创新的科技，可防止秀发在吹干过程中的受到热损伤，让毛鳞片保持贴合，秀发变得水润莹亮。智能水光传感器持续探测出风口风温，并自动调节温度，在确保快速干发的同时避免头发产生热损伤。当智能水光传感器被激活时，LED指示灯会发光。您可以感受到舒适的温度变化，从而防止局部过热损伤头发，避免发丝内部水分过量流失并保持毛鳞片的健康状态。

## 2200 瓦功率



这款 2200 瓦的专业级电吹风气流强大、风力强劲，可让您快速、轻松地进行吹干并造型。

## 4 倍负离子养护

负离子养护强力修护您的秀发。本电吹风比其他飞利浦电吹风发射出高达 4 倍以上的负离子。最终形成的负离子流可快速去除静电，养护发质，让秀发表层顺滑亮泽。帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

## 护发冷风喷出能帮您塑造发型



不可或缺的专业设定，冷风按钮可立刻喷出冷气流。可用在完成基础造型后为秀发定型。

## 11 毫米窄长集风嘴



纤巧的集风嘴通过 11 毫米开口集中气流，可对特定区域精确造型。特别适合打理造型或塑造发型。

## 按摩扩散风嘴



按摩扩散风嘴采用特别的不对称设计，能够贴合头部轮廓，易于使用。扩散风嘴将气流广泛地分布在头发上，有利于快速吹干头发。也可将卷发盘在风嘴上吹干，能增加卷发效果的蓬松感。橡胶尖端可按摩和刺激头皮和提升秀发活力。

## 涡轮加速



涡轮加速按钮可增强气流，快速地吹干您的秀发。

## 精确控制




轻松设定不同的风热和风速，有助于吹出迷人发型。从 3 档热力和 2 档风速设置进行选择，可精确控制吹干和造型效果。

## 简便存放挂钩



橡胶挂钩位于手柄底座上，可用于将电吹风轻松存放在家中或酒店内。

## 1.8 米电源线



1.8 米电源线。

# 规格

## 功能

陶瓷涂层: 否  
冷风喷出  
扩散风嘴  
双电压: 否  
可折叠手柄: 否  
挂环  
负离子养护

风嘴/集风嘴  
附件数量: 2  
附送旅行盒: 否

## 服务

2 年保修

## 技术规格

电线长度: 1.8 米  
频率: 50-60 赫兹  
马达: 直流马达  
功率: 2200 瓦  
电压: 220 伏  
额定功率: 2200 瓦

