

PHILIPS

Hajszárító

2300 W

TempPrecision érzékelő

Ionos ápolás

6 sebesség-/hőmérséklet-fokozat



HP8270/00



Egészségesebb hajszárítás az innovatív érzékelővel

Szárítsa haját a megfelelő ápolással

A Philips ActiveCare hajszárító az egyedülálló TempPrecision™ érzékelő segítségével folyamatosan méri a haj hőmérsékletét, és ha a haj már száraz, automatikusan kikapcsolja a melegítést. A haj így megőrzi egészséges nedvességtartalmát.

Kevésbé károsítja haját

- Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért
- Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel – nagy hullámhosszú, infravörös hő
- 100%-os védelem a haj túlmelegedése ellen a TempPrecision érzékelő segítségével

Gyönyörűen formázott haj

- Professzionális, 2300 W-os teljesítmény a kitűnő formázási eredményért
- Hideg levegő a frizura rögzítéséhez
- Tökéletes hajformázás a vékony hajformázó fúvócsővel
- A diffúzor megnöveli a haj mennyiségét – hullámos és loknis frizurához

Egyszerű használat


- 6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében
- A kivethető szűrő megakadályozza a haj beszippantását



asimpleswitch.com

Fénypontok

Egyedülálló TempPrecision érzékelő



Az egyedülálló TempPrecision™ érzékelő folyamatosan méri a haj hőmérsékletét, és, ha a haj már száraz, automatikusan alacsonyabb hőfokozatra kapcsol. A haj így megőrzi természetes nedvességtartalmát, és egészségtől csillogó lesz. A hajszárító tetején lévő LED-fény jelzi, ha az érzékelő be van kapcsolva.

Ionos ápolás



Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antistatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a haját, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Több gondoskodás a kerámia fűtőelemmel

A kerámia fűtőelem nagy hullámhosszú, infravörös hőt bocsát ki, ami mérsékelten meleg levegővel, belülről szárítja a haját, és megakadályozza annak kiszáradását anélkül, hogy csökkenne a sebesség vagy a hatékonyság.

6 sebesség- és hőmérséklet-beállítás

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Diffúzor



A diffúzor az egyenletes légáramnak köszönhetően kíméletesen szárít, csökkenti az elektrosztatikus feltöltődést, és dúsabbá teszi a haját. Megemeli a hajkoronát, és növeli a volumenét, elsősorban a fejtetőn, illetve a hajgyökerek tájékán, miközben tökéletes alapot biztosít a hullámos és loknis frizurákhoz.

Vékony hajformázó fűvócső




Precíz hajformázást lehetővé tévő vékony hajformázó fűvócső a tökéletes formáért és fényes, sima frizuráért.

Hideglevegő-fokozat



A hajformázóhoz alapvetően hozzátartozó professzionális funkcióként a hideg levegő gomb erőteljes hideg levegőt fúj a hajra, amit a hajformázás végén alkalmaznak a frizura rögzítéséhez.

Kivehető levegőszűrő



A hajszárító hátsó részén lévő szűrő levehető és tisztítható. Emellett megakadályozza azt is, hogy a készülék beszippantsa a haját. Vegye ki és tisztítsa rendszeresen, hogy elkerülje a hajszálak okozta eltömődést.

Professzionális, 2300 W-os teljesítmény



Professzionális, 2300 W-os teljesítmény a kitűnő formázási eredményért



asimpleswitch.com

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips zöld fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Teljesítmény: 2300 W
Vezetékhoossz: 2,5 m
Szín/felület: fehér és arany
Motor: egyenáram
Feszültség: 220-240 V

Jellemzők

Hideglevegő-fokozat
Feszültségválasztó: Nem
Kerámiabevonat
Ionos légáram
Akasztógyűrű

Szerviz

2 év garancia

