

PHILIPS

Фен

2300 Вт

Сенсор TempPrecision

Ионизация для бережной сушки

6 режимов скорости/температуры



HP8270/00

Более бережная сушка благодаря инновационному датчику

Бережная сушка волос

Фен Philips ActiveCare оснащен уникальным датчиком TempPrecision™, который определяет температуру волос и автоматически уменьшает ее, когда волосы становятся сухими. В результате волосы не теряют столь необходимую им влагу.

Более бережно

- Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос
- Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне
- 100%-ая защита волос от перегрева благодаря инновационному инфракрасному сенсору TempPrecision.

Красиво уложенные волосы

- Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки
- Холодный обдув для фиксации укладки
- Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке
- Диффузор для создания объемных, упругих локонов

Легко использовать


- Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос
- Предотвратите защемление волос с помощью съемного фильтра



asimpleswitch.com

Особенности

Уникальный датчик TempPrecision



Уникальный датчик TempPrecision™ определяет температуру волос во время сушки и автоматически уменьшает ее, когда волосы становятся сухими. В результате волосы не теряют столь необходимую им влагу, а значит, будут оставаться здоровыми и блестящими. Светодиодный индикатор на верхней панели фена указывает, что датчик активирован.

Ионизация для бережной сушки



Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

Дополнительный уход благодаря керамике

Керамический элемент излучает волны в дальнем инфракрасном диапазоне, создавая мягкое тепло, высушивающее волосы изнутри и защищающее их от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

6 регулируемых режимов нагрева/скорости

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

Насадка-диффузор для придания объема



Насадка-диффузор для придания объема сушит и разглаживает волосы, не причиняя им вреда, а также придает им дополнительный объем, распределяя воздушный поток равномерно. Благодаря этой насадке можно приподнять прическу и придать ей максимум объема, в особенности в теменной области и у корней волос. Эта насадка идеально подходит для создания пружинистых упругих локонов.

Узкая насадка для укладки




Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

Холодный обдув



Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

Съемный воздушный фильтр



Для очистки фильтра, расположенного сзади фена, его можно снять. Это также препятствует защемлению волос. Во избежание засорения фильтра следует регулярно снимать и чистить.

2300 Вт для профессиональной укладки



Мощность 2300 Вт для создания превосходной профессиональной укладки



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Технические характеристики

мощность в ваттах: 2300 Вт

Длина шнура: 2,5 м

Цвет/отделка: Белый и золотой

Мотор: постоянный ток

напряжение: 220—240 В

Особенности

Холодный обдув: Да

Переключение напряжения: нет

Керамическое покрытие: Да

Система ионизации: Да

Петелька для подвешивания: Да

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

