

# PHILIPS

## MoistureProtect- hårtørrer

### DryCare Prestige

Smart sensor med  
varmebeskyttelse

Plejende ion-funktion

Diffuser (volumenmundstykke)  
medfølger

Smart indbygget  
fugtbeskyttelse



HP8280/00



## Styl håret uden at ødelægge hårets naturlige fugtindhold

### For et sundt og flot hår

Styl håret uden at skade det! DryCare Prestige Hårtørrer har en lille sensor indbygget, som ved hjælp af infrarød teknologi måler hårets fugtindhold og tilpasser varmen, så hårets naturlige fugtindhold ikke forskubbes. Den innovative funktion beskytter håret, når du styler og tørrer det.

#### MoistureProtect-teknologi

- MoistureProtect-sensor
- Den indbyggede fugtbeskyttelse i MoistureProtect Hårtørrer måler til stadighed hårets fugtindhold og tilpasser varmen til håret, så det ikke bliver skadet.

#### Plejende teknologi

- Varmekontrollen tilpasser temperaturen

#### Flot, stilet frisure

- Plejende ionfunktion giver et skinnende blankt, krusfrit hår

#### Brugervenlig

- 6 fleksible indstillinger
- Koldluftsfunktion

## Vigtigste nyheder

### MoistureProtect-sensor



Den virkelig nyskabende infrarøde MoistureProtect-teknologi overvåger og tilpasser løbende tørretemperaturen, så den matcher hårets behov. Den intelligente sensor måler dit hårs overfladetemperatur 4000 gange i løbet af én tørring og justerer varmen for at undgå udtørring og beskadigelse af hårstråene. Med optimal fugtbevarelse får dit hår bedst mulig glans og blødhed. Du kan tænde/slukke for sensoren efter behov.

### Smart indbygget fugtbeskyttelse




Anvender infrarød teknologi til at diagnosticere dit hår og tilpasser temperaturen til at beskytte dets naturlige fugtighed.

### Varmekontrollen tilpasser temperaturen



Sensoren sænker automatisk temperaturen, når håret begynder at blive tørt, så det beskyttes mod overophedning.

### Plejende ionfunktion giver et skinnende blankt, krusfrit hår



Ladede negative ioner fjerner statisk elektricitet, plejer håret og lukker porerne, så håret får en flot glans. Resultatet bliver et flot, skinnende blankt og krusfrit hår.

### 6 fleksible indstillinger



MoistureProtect Hårtørrer har seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger, som gør, at du har fuld kontrol over din styling.

### Koldluftsfunktion



Afslut med kold luft for at fiksere frisuren. Hold knappen CoolShot inde for en intensiv kold luftstrøm, der fikserer frisuren efter styling.

## Specifikationer

### Tekniske specifikationer

Spænding: 220-240 V  
Watt-tal: 2100-2300 W  
Ledningslængde: 2,5 m  
Motor: DC  
Dobbelt spændingsomskifter: Nej

### Plejende teknologier

MoistureProtect-teknologi  
Ionisk pleje

### Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

### Funktioner

Kold luft  
6 temperaturindstillinger

### Tilbehør

Mundstykke: Diffuser

