

PHILIPS

Suszarka
MoistureProtect

DryCare Prestige

Czujnik MoistureProtect

2300 W

Pielęgnacja jonowa

Zimny nadmuch



HP8280/00



Zatrzymaj nawilżenie, aby włosy były lśniące i zadbane

Zachowanie maksymalnego nawilżenia, piękny blask i miękkość

Suszarka do włosów MoistureProtect ma czujnik podczerwieni stale mierzący optymalną temperaturę suszenia włosów, dzięki czemu zachowuje ich naturalne nawilżenie.

Technologia MoistureProtect

- Czujnik MoistureProtect
- Doskonała ochrona nawilżenia dzięki wyjątkowemu czujnikowi

Technologia dbająca o włosy

- Ochrona przed przegrzaniem

Doskonale wystylizowane włosy

- Pielęgnacja jonowa zapobiega elektryzowaniu się — włosy pozostają proste i lśniące

Łatwa obsługa

- Sześć ustawień prędkości i temperatury zapewnia doskonałą kontrolę
- Zimny nadmuch do wykończenia fryzury

Zalety

Czujnik MoistureProtect



Prawdziwie innowacyjna, wykorzystująca podczerwień technologia MoistureProtect stale monitoruje i reguluje temperaturę suszenia, aby dostosować ją do potrzeb włosów. Inteligentny czujnik mierzy temperaturę na powierzchni włosów 4000 razy w ciągu jednej sesji, ustawiając jej wysokość tak, aby zapobiec utracie wilgoci i uszkodzeniu łusek włosów. Dzięki zachowaniu maksymalnego nawilżenia włosy uzyskują piękny blask i maksymalną miękkość. Czujnik można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb.

Technologia MoistureProtect



Za pomocą podczerwieni diagnozuje włosy i dobiera do nich taką temperaturę, aby zachowały naturalne nawilżenie.

Ustawienie temperatury ThermoProtect



Funkcja kontroli temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można uzyskać skuteczne suszenie bez niszczenia włosów.

Pielęgnacja jonowa



Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się.

Sześć ustawień szybkości i temperatury



Łatwy wybór oraz regulacja ustawień temperatury i prędkości pomaga w tworzeniu idealnego stylu. 3 ustawienia temperatury i 2 ustawienia prędkości zapewniają pełną kontrolę oraz umożliwiają dokładne suszenie i modelowanie.

Zimny nadmuch



Przycisk Cool Shot umożliwia korzystanie z intensywnego nadmuchu chłodnego powietrza. Używa się go po ułożeniu włosów w celu wykończenia fryzury i nadania jej ostatecznego kształtu.

Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie: 220–240 V

Moc: 2100–2300 W

Długość przewodu: 2,5 m

Silnik: DC

Przełącznik napięcia sieciowego: Nie

Technologie dbające o włosy

Technologia MoistureProtect

Pielęgnacja jonowa

Serwis

2 lata gwarancji

Właściwości

Zimny nadmuch

6 ustawień temperatury

Aksesoria

Koncentrator: Dyfuzor

